

DIAZED fuse link 690 V for cable and line protection Operating class gG Size DIII, E33, 4 A



Versiyon

| | |
|------------------------|--------------------------|
| ürün marka adı | SETRON |
| ürün tanımı | DIAZED sigortası |
| ürün modeli | kablo ve hat zırhı için |
| sigorta elemanı modeli | DIAZED sigorta soketleri |

Genel teknik veriler

| | |
|---|----------------------|
| tetikleme karakteristiği sınıfı | diğer |
| sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca | DIII |
| sigorta soketinin çalışma sınıfı | gG |
| Karakteristik eğri / geçiş akımı karakteristiği | DS_5SD_DIII_690_gG_4 |
| Güç şalteri / ana model | 5SD8 |

Besleme gerilimi

| | |
|----------------------------|-------|
| akım / AC'de / anma değeri | 4 A |
| besleme gerilimi | |
| • DC'de | 600 V |

Koruma sınıfı

| | |
|----------------|--------------------------------|
| IP koruma türü | IP20, bağlı ile...rle birlikte |
|----------------|--------------------------------|

Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama akım durumu

- DC'de / IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri 8 kA
- IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri 50 kA

Dağıtma

| | |
|--|-------|
| Güç kaybı [W] | 1,2 W |
| Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına | 1,2 W |

Elektrik

| | |
|---|----------------------|
| Nominal sürekli akım In / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de | 3,8 A |
| Akım tahdit karakteristik eğrisi No. / geçiş enerjisi | DE_5SD_DIII_690_gG_4 |

Görünüm

| | |
|-----------------------------|------------|
| sigorta soketinin renk kodu | kahverengi |
|-----------------------------|------------|

Ürün Detayı

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| ürün açıklaması | vida adaptörü v...aracılığıyla |
|-----------------|--------------------------------|

Mekanik Tasarım

| | |
|------------------|------------------------------|
| montaj pozisyonu | isteğe bağlı, tercihen dikey |
| net ağırlık | 70 g |

Çevresel koşullar

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| ortam sıcaklığı | -5 ... +40 °C |
| • depolama sırasında | 20°C sıcaklıkta %90 hava nemi |
| Çevre kategorisi | % 95 bağıl nemde 45°C'ye kadar |

Sertifikalar

| | |
|-----------------------------|---|
| referans işareti | |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | F |
| • IEC 81346-2:2009 uyarınca | F |

Declaration of Conformity

Test Certificates

other



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SD8004>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SD8004>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8004

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

