

RC unit for 5SP4, 2-pole, type AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Kaçak akım (FI) bloğu
ürün modeli	gecikmesiz

Genel teknik veriler

kutup sayısı	2
kurulum montaj cihazı ebadı / DIN 43880 uyarınca	1
elektrik çarpmasına karşı temas koruması	parmak ve elin sırtı korumalı
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik	10 000
anahtarlama fonksiyonu / kısa süreli gecikme	Hayır
aşırı gerilim kategorisi	III

Besleme gerilimi

akım / AC'de / anma değeri	100 A
• besleme gerilimi / AC'de / anma değeri	230 V
• besleme gerilimi / kontrol donanımı / minimum	195 V
• anma değeri	50 Hz

Koruma sınıfı



IP koruma türü	IP20, dağıtıcı montajında, bağlı iletkenlerle birlikte
----------------	--

Dağıtma	
Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	6 W
Elektrik	
tetikleme hatalı akımı / anma değeri	30 mA
• Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de	93 A
• Nominal akım I_n / IEC, DIN/VDE / 45 Cel'de	93 A
• Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 50 Cel'de	90 A
• Nominal akım I_n / IEC, DIN/VDE / 55 Cel'de	87 A
• Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 60 Cel'de	85 A
• Nominal akım I_n / IEC, DIN/VDE / 65 Cel'de	83 A
• Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 70 Cel'de	80 A
kaçak akım tipi	AC
şok akımı mukavemeti / anma değeri	1 kA
işletim frekansı	50Hz
Ürün Detayı	
ürün özelliği / silikonsuz	Evet
ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar	Evet
Bağlantılar	
bağlanabilir kablo kesiti	
• tek telli	6 ... 50 mm ²
• çok telli	6 ... 50 mm ²
sıkma torku / vida bağlantısında	2,5 ... 3 N·m
pozisyon / ağ bağlantı kablosu	üst veya alt
Mekanik Tasarım	
yükseklik	90 mm
genişlik	71 mm
derinlik	70 mm
montaj derinliği	70 mm
en birimi sayısı	3,5
sabitlenme türü	DIN rayı (modüler montaj cihazı)
montaj pozisyonu	isteğe göre
net ağırlık	508 g
Çevresel koşullar	
ortam sıcaklığı	-25 ... +45 °C
• depolama sırasında	-40 ... +75 °C
Sertifikalar	

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

F
F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
 CCC	 EG-Konf.		

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SM2327-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SM2327-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2327-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>