

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1, In: 40 A, gR, Un AC: 1000 V, Un DC: 600 V, front indicator



Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	SITOR sigorta buşonu
ürün modeli	Yarıklı bıçaklı kontaklar ile
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	vidalama mandalları ile, gümüş
sigorta elemanı modeli	SITOR, NH tipi

Genel teknik veriler	
sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH1
sigorta soketinin çalışma sınıfı	gR

Besleme gerilimi	
gerilim türü	AC/DC
akım / AC'de / anma değeri	40 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	1 000 V
• DC'de	600 V

Dağıtma	
Güç kaybı [W]	13 W

Güç kaybı [W]	13 W
<ul style="list-style-type: none">akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	

Ürün Detayı

ürün açıklaması	Karıştırma yok
Aksesuar / teslimat kapsamına dahil	Vidanın sabitlenmesi için oluklu bıçak kontaklarına sahip M10, sabitleme ölçüsü: 110mm, veya NH sigorta alt parçaları veya yük ayırma şalterine montaj için

Mekanik Tasarım

montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey
------------------	------------------------------

Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde -20 ila +50

Sertifikalar

referans işareti	
<ul style="list-style-type: none">DIN EN 61346-2 uyarıncaIEC 81346-2:2009 uyarınca	F F

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NE3202-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NE3202-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3202-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße													
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	s	
3NE32-OMK	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE32-OMK08	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE53-OMK06	60	60	137	165,5	30	32	11	21,5	196	15,8	12,8	22,1	6	