

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1, In: 500 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 600 V, without Indicator



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	SITOR sigorta buşonu
ürün modeli	Yarıklı bıçaklı kontaklar ile
gösterge sensörü modeli	göstergesiz
anahtar kontak modeli	vidalama mandalları ile, gümüş
sigorta elemanı modeli	SITOR, NH tipi

### Genel teknik veriler

sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH1
sigorta soketinin çalışma sınıfı	aR

### Besleme gerilimi

gerilim türü	AC/DC
akım / AC'de / anma değeri	500 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	1 000 V
• DC'de	600 V

### Dağıtma

Güç kaybı [W]	105 W
---------------	-------

Güç kaybı [W]	105 W
<ul style="list-style-type: none"><li>akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına</li></ul>	

<b>Ürün Detayı</b>	
ürün açıklaması	Karıştırma yok
Aksesuar / teslimat kapsamına dahil	Vidanın sabitlenmesi için oluklu bıçak kontaklarına sahip M10, sabitleme ölçüsü: 110mm, veya NH sigorta alt parçaları veya yük ayırma şalterine montaj için

<b>Mekanik Tasarım</b>	
montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey

<b>Çevresel koşullar</b>	
ortam sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde -20 ila +50

<b>Sertifikalar</b>	
referans işareti	
<ul style="list-style-type: none"><li>DIN EN 61346-2 uyarınca</li><li>IEC 81346-2:2009 uyarınca</li></ul>	F F

#### Declaration of Conformity



#### Diğer bilgiler

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NE3234-0MK08>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NE3234-0MK08>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE3234-0MK08](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3234-0MK08)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße														
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	s		
3NE32-0MK	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6		
3NE32-0MK08	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6		
3NE53-0MK06	60	60	137	165,5	30	32	11	21,5	196	15,8	12,8	22,1	6		