

SITOR fuse link, with holder, In: 100 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, front indicator



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	SITOR sigorta buşonu
ürün modeli	montaj tutucusu ile
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	korozyona dayanıklı, gümüş kaplamalı
sigorta elemanı modeli	Özel uygulamalara yönelik sigortalar

Genel teknik veriler

sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	diğer
sigorta soketinin çalışma sınıfı	aR
alternatif yük faktörü (WL)	0,85

Besleme gerilimi

gerilim türü	AC/DC
akım / AC'de / anma değeri	100 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	1 000 V
• DC'de	440 V

Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama akım durumu	
• IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	100 kA
Dağıtma	
Güç kaybı [W]	35 W
Güç kaybı [W]	
• akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	35 W
• maksimum	35 W
Ürün Detayı	
ürün açıklaması	Karıştırma yok
Aksesuar / teslimat kapsamına dahil	SITOR tristör takımları 6QG11 için montaj tutucusuna sahip sigorta
Mekanik Tasarım	
montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey
Çevresel koşullar	
ortam sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde -20 ila +50
Sertifikalar	
referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	F
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	F
General Product Approval	other

[Miscellaneous](#)



UR

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NE4121-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NE4121-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4121-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



