

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH3, In: 224 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, front indicator



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	SITOR sigorta buşonu
ürün modeli	Yarıklı bıçaklı kontaklar ile
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	Ölçüm cihazı kontaklı, gümüş
sigorta elemanı modeli	SITOR, NH tipi

### Genel teknik veriler

sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH3
sigorta soketinin çalışma sınıfı	aR
alternatif yük faktörü (WL)	1

### Besleme gerilimi

gerilim türü	AC/DC
akım / AC'de / anma değeri	224 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	1 500 V
• DC'de	1 000 V

### Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama akım durumu	
• IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	100 kA

#### Dağıtma

Güç kaybı [W]	80 W
Güç kaybı [W]	
• akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	80 W
• maksimum	80 W

#### Ürün Detayı

ürün açıklaması	Karıştırma yok
Aksesuar / teslimat kapsamına dahil	Vidanın sabitlemesi için oluklu bıçak kontaklarına sahip M10, sabitleme ölçüsü: 210mm

#### Mekanik Tasarım

montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey
------------------	------------------------------

#### Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde -20 ila +50

#### Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	F
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	F

#### Declaration of Conformity

#### other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

#### Diğer bilgiler

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NE5426-0C>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NE5426-0C>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE5426-0C](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5426-0C)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



