

SITOR fuse link, with female thread on both sides, In: 850 A, gR, Un AC: 600 V, Un DC: 250 V, front indicator



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	SITOR sigorta buşonu
ürün modeli	her iki tarafında vida dişi ile
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	Her iki tarafında vida dişi ile, gümüş
sigorta elemanı modeli	Özel uygulamalara yönelik sigortalar

Genel teknik veriler

sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	diğer
sigorta soketinin çalışma sınıfı	gR
alternatif yük faktörü (WL)	1

Besleme gerilimi

gerilim türü	AC/DC
akım / AC'de / anma değeri	850 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	600 V
• DC'de	250 V

Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama akım durumu	
• IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	100 kA
Dağıtma	
Güç kaybı [W]	85 W
Güç kaybı [W]	
• akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	85 W
• maksimum	85 W
Ürün Detayı	
ürün açıklaması	Karıştırma yok
Aksesuar / teslimat kapsamına dahil	Bara sistemine doğrudan montaj için her iki tarafta iç dişliye M10 sahip, elektroliz tesisatındaki hava ile soğutulmuş doğrultucu için
Mekanik Tasarım	
montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey
Çevresel koşullar	
ortam sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde -20 ila +50
Sertifikalar	
referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	F
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	F
other	

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NE9440-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NE9440-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE9440-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

