

LV HRC fuse base Sz. 1, 1-pole 250 A 690 V with swivel equipment with flat terminal



Figure similar

Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	NH sigorta sistemi
yiv modeli / bağlantı vidası	M10
ürün modeli	NH alt parçaları döndürme tertibatı ile

  

Genel teknik veriler	
kutup sayısı	1
sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH1
Güç şalteri / ana model	3NH72

  

Besleme gerilimi	
akım / AC'de / anma değeri	250 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	690 V
• DC'de	440 V

  

Elektrik	
Nominal sürekli akım In / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de	230 A

## Ürün Detayı

ürün bileşeni / içeri çevirme tertibatı	Evet
sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu)	
• AC'de / anma değeri	120 kA
• DC'de / anma değeri	25 kA

## Bağlantılar

sıkma torku / vida bağlantısında	38 N·m
elektrik bağlantısı modeli	Montaj tablası üzerine montaj için yassı bağlantı
• ana devre için	

## Mekanik Tasarım

yükseklik	253 mm
genişlik	68 mm
derinlik	123,5 mm
sabitlenme türü	sabit monte
sabitlenme türü	
• sürgülü montaj	Hayır
net ağırlık	1 083 g

## Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	F
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	F

### Declaration of Conformity

### other



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

## Diğer bilgiler

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NH7230>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NH7230>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH7230](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7230)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

