

circuit breaker 3VA1 IEC frame 250 breaking capacity class M
Icu=55kA @ 415V 3-pole, starter protection TM120M, AM, In=160A
without overload protection short-circuit protection Ii=7...16 x In nut
keeper kit undervoltage release (UVR) 120-127V AC 50/60Hz



Versiyon

| | |
|---|--------------------------------|
| ürün marka adı | SETRON |
| ürün tanımı | Kompakt devre kesici |
| ürün modeli | Starter koruması |
| aşırı akım tetikleyici modeli | TM120M |
| aşırı akım devindiricisinin koruma fonksiyonu | I |
| kutup sayısı | 3 |
| yardımcı tetikleyici modeli | Düşük gerilim aktivatörü (UVR) |
| yardımcı anahtar modeli | 2 yardımcı şalter HQ |

Genel teknik veriler

| | |
|---|--------|
| Nominal izolasyon voltajı Ui | 800 V |
| AC'de maks. nominal işletme voltajı Ue | 690 V |
| işletim gerilimi / DC'de / anma değeri | 500 V |
| işletim kapasitesi / AC-3'te / 400 V'ta | 55 W |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik | 15 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / AC-1'de / 380/415 V'ta / 50/60 Hz'de | 8 000 |
| ürün özelliği / nötr iletken için / sonradan eklenebilir / kısa devre ve aşırı yük koruması | Hayır |

| | |
|------------------------------|---------|
| toprak hattı denetimi modeli | Yok |
| ürün fonksiyonu | |
| • iletişim fonksiyonu | Hayır |
| • faz kesintisi teşhisi | Hayır |
| • diğer ölçüm fonksiyonları | Hayır |
| net ağırlık | 2,06 kg |

Elektrik

| | |
|-------------------------------------|---------|
| daimi akım / anma değeri / maksimum | 250 A |
| Sürekli nominal akım I _n | 160 A |
| işletim akımı | |
| • 40 °C'de | 160 A |
| • 45 °C'de | 160 A |
| • 50 °C'de | 160 A |
| • 55 °C'de | 153,6 A |
| • 60 °C'de | 150,4 A |
| • 65 °C'de | 147,2 A |
| • 70 °C'de | 144 A |

Anahtarlama kapasitesi IEC 60947

| | |
|--|--------|
| güç anahtarını devreye alım kapasitesi | M |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (I _{cu}) | |
| • 240 V'ta | 85 kA |
| • 415 V'ta | 55 kA |
| • 440 V'ta | 30 kA |
| • 690 V'ta | 10 kA |
| işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (I _{cs}) | |
| • 240 V'ta | 85 kA |
| • 415 V'ta | 55 kA |
| • 440 V'ta | 30 kA |
| • 690 V'ta | 5 kA |
| kısa devre akımı açma kapasitesi (I _{cm}) | |
| • 240 V'ta | 187 kA |
| • 415 V'ta | 121 kA |
| • 690 V'ta | 17 kA |

Ayarlanabilir parametreler

| | |
|---|---------|
| Ayar aralığı / aşırı yük fonksiyonu L / gecikme süresi t _R / I ² t karakteristik eğri / hafıza ilaveten devreye sokulabilir | Hayır |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / ani kısa devre tetikleyicisi / başlangıç değeri | 1 120 A |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / ani kısa devre tetikleyicisi / bitiş değeri | 2 560 A |

| Mekanik Tasarım | |
|-----------------|--------|
| Yükseklik | 158 mm |
| Genişlik | 105 mm |
| derinlik | 70 mm |

| Bağlantılar | |
|---|-----------------------|
| elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için | önden bağlantılı |
| elektrik bağlantısı modeli / ana devre için | Vidalı yassı bağlantı |

| Yardımcı devre | |
|--|-------|
| ürün bileşeni | |
| • alçak gerilim tetikleyicisi | Evet |
| • gerilim tetikleyicisi | Hayır |
| • ön kontaklı alçak gerilim tetikleyicisi | Hayır |
| • alarm anahtarı | Hayır |
| değiştirici sayısı / yardımcı kontaklar için | 2 |

| Aksesuarlar | |
|---|-------------------------------|
| ürün ilavesi / opsiyonel / motor tahriki | Evet |
| üretici ürün numarası | |
| • entegre yardımcı tetikleyici/alarm anahtarı | 3VA9988-0AA12 |
| • entegre yardımcı tetikleyici | 3VA9608-0BB24 |

| Çevresel koşullar | |
|---------------------------------|--------|
| IP koruma türü / ön tarafta | IP40 |
| ortam sıcaklığı | |
| • işletim sırasında / minimum | -25 °C |
| • işletim sırasında / maksimum | 70 °C |
| • depolama sırasında / minimum | -40 °C |
| • depolama sırasında / maksimum | 80 °C |

| Sertifikalar | |
|--|---|
| referans işareti / IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q |

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity |
|--------------------------|-----|---------------------------|



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM



EG-Konf.

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Shipping Approval | other |
|-------------------|-------------------|-------|

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



LRS

[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3VA1216-5MH32-0CC0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3VA1216-5MH32-0CC0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1216-5MH32-0CC0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Son deęişiklik:

14.09.2019