

RC unit for 5SY, 3-pole, type A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V



Versiyon

| | |
|----------------|-----------------------|
| ürün marka adı | SETRON |
| ürün tanımı | Kaçak akım (FI) bloğu |
| ürün modeli | gecikmesiz |

Genel teknik veriler

| | |
|--|-------------------------------|
| kutup sayısı | 3 |
| kurulum montaj cihazı ebadı / DIN 43880 uyarınca | 1 |
| elektrik çarpmasına karşı temas koruması | parmak ve elin sırtı korumalı |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik | 10 000 |
| anahtarlama fonksiyonu / kısa süreli gecikme | Hayır |
| aşırı gerilim kategorisi | III |

Besleme gerilimi

| | |
|---|-------|
| akım / AC'de / anma değeri | 40 A |
| • besleme gerilimi / kontrol donanımı / minimum | 195 V |
| • anma değeri | 50 Hz |

Koruma sınıfı

| | |
|----------------|--|
| IP koruma türü | IP20, dağıtıcı montajında, bağlı iletkenlerle birlikte |
|----------------|--|

Dağıtma

| | |
|--|-------|
| Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına | 1,9 W |
|--|-------|

Elektrik

| | |
|---|--------|
| tetikleme hatalı akımı / anma değeri | 300 mA |
| • Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de | 37,2 A |
| • Nominal akım I_n / IEC, DIN/VDE / 45 Cel'de | 37,2 A |
| • Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 50 Cel'de | 36 A |
| • Nominal akım I_n / IEC, DIN/VDE / 55 Cel'de | 34,8 A |
| • Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 60 Cel'de | 34 A |
| • Nominal akım I_n / IEC, DIN/VDE / 65 Cel'de | 33,2 A |
| • Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 70 Cel'de | 32 A |
| kaçak akım tipi | A |
| şok akımı mukavemeti / anma değeri | 1 kA |
| işletim frekansı | 50Hz |

Ürün Detayı

| | |
|--|------|
| ürün özelliği / silikonsuz | Evet |
| ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar | Evet |

Bağlantılar

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| bağlanabilir kablo kesiti | |
| • tek telli | 1,5 ... 25 mm ² |
| • çok telli | 1,5 ... 25 mm ² |
| sıkma torku / vida bağlantısında | 2,5 ... 3 N·m |
| pozisyon / ağ bağlantı kablosu | üst veya alt |

Mekanik Tasarım

| | |
|------------------|----------------------------------|
| yükseklik | 90 mm |
| genişlik | 106,5 mm |
| derinlik | 70 mm |
| montaj derinliği | 70 mm |
| en birimi sayısı | 3 |
| sabitlenme türü | DIN rayı (modüler montaj cihazı) |
| montaj pozisyonu | isteğe göre |
| net ağırlık | 303 g |

Çevresel koşullar

| | |
|----------------------|----------------|
| ortam sıcaklığı | -25 ... +45 °C |
| • depolama sırasında | -40 ... +75 °C |

Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

F

F

General Product Approval

Declaration of
Conformity

Test Certific-
ates

other



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SM2632-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SM2632-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2632-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



