

RC unit for 5SP4, 4-pole, type A, selective, In: 100 A, 300 mA, Un  
AC: 400 V



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Kaçak akım (FI) bloğu
ürün modeli	seçmeli

### Genel teknik veriler

kutup sayısı	4
kurulum montaj cihazı ebadı / DIN 43880 uyarınca	1
elektrik çarpmasına karşı temas koruması	parmak ve elin sırtı korumalı
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik	10 000
anahtarlama fonksiyonu / kısa süreli gecikme	Hayır
aşırı gerilim kategorisi	III

### Besleme gerilimi

akım / AC'de / anma değeri	100 A
• besleme gerilimi / kontrol donanımı / minimum	195 V
• anma değeri	50 Hz

### Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP20, dağıtıcı montajında, bağlı iletkenlerle birlikte
----------------	--

## Dağıtma

Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	5 W
--	-----

## Elektrik

tetikleme hatalı akımı / anma değeri	300 mA
• Nominal sürekli akım $I_n$ / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de	93 A
• Nominal akım $I_n$ / IEC, DIN/VDE / 45 Cel'de	93 A
• Nominal sürekli akım $I_n$ / IEC, DIN/VDE / 50 Cel'de	90 A
• Nominal akım $I_n$ / IEC, DIN/VDE / 55 Cel'de	87 A
• Nominal sürekli akım $I_n$ / IEC, DIN/VDE / 60 Cel'de	85 A
• Nominal akım $I_n$ / IEC, DIN/VDE / 65 Cel'de	83 A
• Nominal sürekli akım $I_n$ / IEC, DIN/VDE / 70 Cel'de	80 A
kaçak akım tipi	A
şok akımı mukavemeti / anma değeri	5 kA
işletim frekansı	50/60Hz

## Ürün Detayı

ürün özelliği / silikonsuz	Evet
ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar	Evet

## Bağlantılar

bağlanabilir kablo kesiti	
• tek telli	6 ... 50 mm <sup>2</sup>
• çok telli	6 ... 50 mm <sup>2</sup>
sıkma torku / vida bağlantısında	2,5 ... 3 N·m
pozisyon / ağ bağlantı kablosu	üst veya alt

## Mekanik Tasarım

yükseklik	90 mm
genişlik	124 mm
derinlik	70 mm
montaj derinliği	70 mm
en birimi sayısı	5
sabitlenme türü	DIN rayı (modüler montaj cihazı)
montaj pozisyonu	isteğe göre
net ağırlık	778 g

## Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı	-25 ... +45 °C
• depolama sırasında	-40 ... +75 °C

## Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

F  
F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

## Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SM2647-8>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SM2647-8>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SM2647-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2647-8)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

