

switching relay with 2 CO contact for 230V AC, 400V 16A 12V DC control



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Devre rölesi
ürün modeli	2 deęiřtirici ile
anahtarlama fonksiyonu modeli	2 W

### Genel teknik veriler

çalışma alanı faktörü / gerilim türü_1	0,8
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	50 000
potansiyel ayırım / mıknatıs ve kontak arasında	Evet
anahtarlama gerilimi / kontaklar / AC'de / minimum	10 V
anahtarlama akımı / AC'de / kontak başına / minimum	100 mA

### Gerilim

kontrol gerilimi / DC'de / anma deęeri / maksimum	12 V
şok gerilim mukavemeti / anma deęeri	4 kV
besleme gerilimi	400 V

### Besleme gerilimi

besleme gerilimi	400 ... 400 V
------------------	---------------

işletim gerilimi / AC'de / anma değeri / maksimum	400 V
gerilim türü / besleme gerilimi	AC
<b>Koruma sınıfı</b>	
IP koruma türü	IP20, bağlı ile...rle birlikte
<b>Anahtarlama kapasitesi</b>	
anahtarlama kesme kapasitesi	
• floresan lamba yükünde kompanse edilmemiş gücünde	400 V·A
anahtarlama akım durumu / cos phi 0,6'da	16 A
anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde	1 200 W
<b>Dağıtma</b>	
Güç kaybı [W]	
• akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	1 W
• 16 A'da / kontak başına / anma değeri	1 W
• solenoid / impulsda / anma değeri	1,7 W
<b>Ana devre</b>	
işletim frekansı / anma değeri	50 Hz
işletim akımı	
• anma değeri	16 A
• cos phi 0,6 ... 1'de / anma değeri	16 A
<b>Kontrol akımı</b>	
gerilim türü	
• gerilim türü_1	AC
kontrol gerilimi	
• _1 / başlangıç değeri	12 V
• _1 / bitiş değeri	12 V
kontrol gerilimi frekansı	
• _1 / başlangıç değeri	50 Hz
• _1 / bitiş değeri	50 Hz
çalışma alanı faktörü / gerilim türü_2	1,1
<b>Ürün fonksiyonu</b>	
ürün fonksiyonu / doğrudan kullanım	Evet
<b>Girişler Çıkışlar</b>	
röle modeli	kısmen elektronik
<b>Numara</b>	
bağlantı terminali sayısı / yıldızlı vida başlı	1
açıcı sayısı	0
kapayıcı sayısı	0
değiştirici sayısı	2

## Bağlantılar

bağlanabilir kablo kesiti

- esnek iletkenlerde / kablo uç işlemeli
- sabit iletkenlerde

1 ... 6 mm<sup>2</sup>

1 ... 6 mm<sup>2</sup>

## Mekanik Tasarım

açıklık genişliği / kontaklar

1,2 mm

montaj derinliği

90 mm

en birimi sayısı

1

sabitlenme türü

DIN rayı

montaj pozisyonu

isteğe göre

uyulması gereken mesafe / gerilim taşıyan parçalara

6 mm

## Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı

-10 ... +40 °C

## Sertifikalar

General Product Approval

Declaration of  
Conformity

Test Certificates



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT4217-3>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT4217-3>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT4217-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4217-3)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



