

Remote control switch Contact for 63 A Voltage 230 V AC 1 NO 1 NC



| Versiyon | |
|----------------------------|----------------|
| ürün marka adı | SETRON |
| ürün tanımı | Uzaktan şalter |
| darbe akım anahtarı modeli | mekanik şalter |

| Genel teknik veriler | |
|---|--------|
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) | 50 000 |
| impuls süresi / minimum | 50 ms |
| potansiyel ayırım / mıknatıs ve kontak arasında | Evet |
| anahtarlama gerilimi / kontaklar / AC'de / minimum | 10 V |
| anahtarlama akımı / AC'de / kontak başına / minimum | 100 mA |
| Güç kaybı [V·A] / solenoid / impulsda / anma değeri | 26 V·A |

| Gerilim | |
|--------------------------------------|-------|
| sürekli akım sigortası modeli | Evet |
| şok gerilim mukavemeti / anma değeri | 4 kV |
| besleme gerilimi | 400 V |

| Besleme gerilimi | |
|------------------|----|
| gerilim türü | AC |

| | |
|---|---------------|
| besleme gerilimi | 230 ... 400 V |
| Koruma sınıfı | |
| IP koruma türü | IP20 |
| Anahtarlama kapasitesi | |
| anahtarlama kesme kapasitesi | |
| • floresan lamba yükünde ikili anahtarlama gücünde | 4 756 V·A |
| • floresan lamba yükünde kompanse edilmiş gücünde | 2 494 V·A |
| • floresan lamba yükünde kompanse edilmemiş gücünde | 4 524 V·A |
| anahtarlama akım durumu | |
| • cos phi 0,6'da | 63 A |
| • nominal değer | 63 A |
| anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde | 13 800 W |
| Dağıtma | |
| Güç kaybı [W] | |
| • 16 A'da / kontak başına / anma değeri | 3,5 W |
| • solenoid / impulsda / anma değeri | 12 W |
| Kontrol akımı | |
| gerilim türü | |
| • gerilim türü_1 | AC |
| kontrol gerilimi | |
| • _1 / başlangıç değeri | 207 V |
| • _1 / bitiş değeri | 253 V |
| • _1 / nominal değer | 230 V |
| kontrol gerilimi frekansı | |
| • _1 / başlangıç değeri | 50 Hz |
| • _1 / bitiş değeri | 60 Hz |
| Ürün Detayı | |
| ürün bileşeni / anahtar pozisyonu göstergesi | Evet |
| Ürün fonksiyonu | |
| ürün fonksiyonu / doğrudan kullanım | Evet |
| Numara | |
| terminal sayısı | 4 |
| açıcı sayısı | 1 |
| kapayıcı sayısı | 1 |
| değiştirici sayısı | 0 |
| Bağlantılar | |
| bağlanabilir kablo kesiti | |

- esnek iletkenlerde / kablo uç işlemeli
- sabit iletkenlerde

2,5 ... 25 mm²

2,5 ... 25 mm²

Mekanik Tasarım

| | |
|-------------------------------|----------------|
| yükseklik | 90 mm |
| genişlik | 35 mm |
| açıklık genişliği / kontaklar | 3 mm |
| derinlik | 73 mm |
| montaj yüksekliği | 90 mm |
| montaj derinliği | 73 mm |
| en birimi sayısı | 2 |
| sabitlenme türü | DIN rayı |
| montaj pozisyonu | yatay ve dikey |
| net ağırlık | 290 g |

Çevresel koşullar

| | |
|-----------------|----------------|
| ortam sıcaklığı | -25 ... +55 °C |
|-----------------|----------------|

Sertifikalar

| | |
|-----------------------------|---|
| referans işareti | |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | K |
| • IEC 81346-2:2009 uyarınca | K |

Declaration of Conformity

Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT4475-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT4475-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4475-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





