

Remote control switch Contact for 63 A Voltage 230 V AC 2 NO 2 NC



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Uzaktan şalter
darbe akım anahtarı modeli	mekanik şalter

### Genel teknik veriler

elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	50 000
impuls süresi / minimum	50 ms
potansiyel ayırım / mıknatıs ve kontak arasında	Evet
anahtarlama gerilimi / kontaklar / AC'de / minimum	10 V
anahtarlama akımı / AC'de / kontak başına / minimum	100 mA
Güç kaybı [V·A] / solenoid / impulsda / anma değeri	26 V·A

### Gerilim

sürekli akım sigortası modeli	Evet
şok gerilim mukavemeti / anma değeri	4 kV
besleme gerilimi	400 V

### Besleme gerilimi

gerilim türü	AC
--------------	----

besleme gerilimi	230 ... 400 V
<b>Koruma sınıfı</b>	
IP koruma türü	IP20
<b>Anahtarlama kapasitesi</b>	
anahtarlama kesme kapasitesi	
• floresan lamba yükünde ikili anahtarlama gücünde	4 756 V·A
• floresan lamba yükünde kompanse edilmiş gücünde	2 494 V·A
• floresan lamba yükünde kompanse edilmemiş gücünde	4 524 V·A
anahtarlama akım durumu	
• cos phi 0,6'da	63 A
• nominal değer	63 A
anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde	13 800 W
<b>Dağıtma</b>	
Güç kaybı [W]	
• 16 A'da / kontak başına / anma değeri	3,5 W
• solenoid / impulsda / anma değeri	12 W
<b>Kontrol akımı</b>	
gerilim türü	
• gerilim türü_1	AC
kontrol gerilimi	
• _1 / başlangıç değeri	207 V
• _1 / bitiş değeri	253 V
• _1 / nominal değer	230 V
kontrol gerilimi frekansı	
• _1 / başlangıç değeri	50 Hz
• _1 / bitiş değeri	60 Hz
<b>Ürün Detayı</b>	
ürün bileşeni / anahtar pozisyonu göstergesi	Evet
<b>Ürün fonksiyonu</b>	
ürün fonksiyonu / doğrudan kullanım	Evet
<b>Numara</b>	
terminal sayısı	8
açıcı sayısı	2
kapayıcı sayısı	2
değiştirici sayısı	0
<b>Bağlantılar</b>	
bağlanabilir kablo kesiti	

- esnek iletkenlerde / kablo uç işlemeli
- sabit iletkenlerde

2,5 ... 25 mm<sup>2</sup>

2,5 ... 25 mm<sup>2</sup>

### Mekanik Tasarım

yükseklik	90 mm
genişlik	70 mm
açıklık genişliği / kontaklar	3 mm
derinlik	73 mm
montaj yüksekliği	90 mm
montaj derinliği	73 mm
en birimi sayısı	4
sabitlenme türü	DIN rayı
montaj pozisyonu	yatay ve dikey
net ağırlık	442 g

### Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı	-25 ... +55 °C
-----------------	----------------

### Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	K
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	K

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

### Diğer bilgiler

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT4476-0>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT4476-0>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT4476-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4476-0)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





