

INSTA contactor with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 63A  
Control AC/24 V DC



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Insta kontaktörler
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
gerilim türü / çalıştırmak için	AC/DC

### Besleme gerilimi

akım / AC'de / anma değeri	63 A
işletim gerilimi / anma değeri	
• minimum	400 V
• maksimum	400 V

### Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP20
----------------	------

### Dağıtma

Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	8 W
--	-----

### Ana devre

işletim akımı / anma değeri	63 A
-----------------------------	------

## Kontrol akımı

kontrol besleme gerilimi

- anma değeri 24 V
- anma değeri / maksimum 24 V
- DC'de / anma değeri 24 V

## Ürün Detayı

ürün bileşeni / manüel anahtarlama için sürgü Hayır

ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar Evet

## Numara

açıcı sayısı 0

kapayıcı sayısı 4

## Mekanik Tasarım

yükseklik 90 mm

genişlik 53,5 mm

derinlik 71 mm

montaj derinliği 64 mm

en birimi sayısı 3

net ağırlık 150 g

## Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca Q
- IEC 81346-2:2009 uyarınca Q

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



## Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT5050-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT5050-2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5050-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5050-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>







