

INSTA contactor with 2 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 20A
Control 230 V AC



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Insta kontaktörler
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
gerilim türü / çalıştırmak için	AC

Besleme gerilimi

akım / AC'de / anma değeri	20 A
işletim gerilimi / anma değeri	
• minimum	250 V
• maksimum	250 V

Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP20
----------------	------

Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde	1 000 W
--	---------

Dağıtım

Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	1,7 W
--	-------

Ana devre

iřletim akımı / anma deęeri 20 A

Kontrol akımı

kontrol besleme gerilimi
• anma deęeri 230 V
• anma deęeri / maksimum 230 V

Ürün Detayı

ürün bileřeni / manüel anahtarlama için sürgü Hayır
ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar Evet

Numara

açıcı sayısı 0
kapayıcı sayısı 2

Mekanik Tasarım

yükseklik 90 mm
geniřlik 18 mm
derinlik 71 mm
montaj derinlięi 64 mm
en birimi sayısı 1
net aęırlık 143 g

Sertifikalar

referans iřareti
• DIN EN 61346-2 uyarınca Q
• IEC 81346-2:2009 uyarınca Q

General Product Approval

Declaration of Con-
formity

other



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

Dięer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT5800-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT5800-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5800-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



