

INSTA contactor with 2 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 20A
Control 24 V AC



Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Insta kontaktörler
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
gerilim türü / çalıştırmak için	AC

Besleme gerilimi	
akım / AC'de / anma değeri	20 A
işletim gerilimi / anma değeri	
• minimum	250 V
• maksimum	250 V

Koruma sınıfı	
IP koruma türü	IP20

Anahtarlama kapasitesi	
anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde	1 000 W

Dağıtma	
Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	1,7 W

Ana devre

işletim akımı / anma değeri 20 A

Kontrol akımı

kontrol besleme gerilimi

- anma değeri 24 V
- anma değeri / maksimum 24 V

Ürün Detayı

ürün bileşeni / manüel anahtarlama için sürgü Hayır

ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar Evet

Numara

açıcı sayısı 0

kapayıcı sayısı 2

Mekanik Tasarım

yükseklik 90 mm

genişlik 18 mm

derinlik 71 mm

montaj derinliği 64 mm

en birimi sayısı 1

net ağırlık 141 g

Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca Q
- IEC 81346-2:2009 uyarınca Q

General Product Approval

Declaration of Con-
formity

other



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT5800-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT5800-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5800-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



