



COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER;
PHASES:1; UN1(V):230; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):5 /50; I
LN (A):4,5; UK(%):4; LN(MH):5,6; TA/ISOKL:40 /B;
IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB
CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE<

Figure similar

Genel teknik veriler:

ürün tanımı		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
faz sayısı		1
gerilim türü		AC
işletim gerilimi anma değeri	V	230
işletim frekansı anma değeri	Hz	50
akım		
• AC'de		
— anma değeri	A	4,5
— maksimum	A	5
• DC'de anma değeri	A	6,1
endüktans anma değeri	H	0,0056
izafi endüktif gerilim düşmesi akım, gerilim ve frekans anma değerinde	%	4
Sarma güç kaybı [W]	W	6,53
Çelik çekirdeğin güç kaybı [W]	W	6,08

Mekanik veriler:

elektrik bağlantısı modeli ana devre için		vida / geçmeli bağı.
genişlik	m	0,061
yükseklik	m	0,085
derinlik	m	0,079

Ortam koşulları:

termik sınıf IEC 60085 uyarınca		B
ortam sıcaklığı anma değeri	°C	40
IP koruma türü		IP00

Sertifikalar/ Onaylar:

other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM4605-4CB00>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EM4605-4CB00>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM4605-4CB00&lang=en

Son değişiklik:

13.09.2019