



COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER;
PHASES:1; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):12,5
/50; I LN (A):11,25; UK(%):4; LN(MH):3,87;
TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF
TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; EN 61558-
2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<

Figure similar

Genel teknik veriler:

ürün tanımı		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
faz sayısı		1
gerilim türü		AC
işletim gerilimi anma değeri	V	400
işletim frekansı anma değeri	Hz	50
akım		
• AC'de		
— anma değeri	A	11,25
— maksimum	A	12,5
• DC'de anma değeri	A	15,3
endüktans anma değeri	H	0,0039
izafi endüktif gerilim düşmesi akım, gerilim ve frekans anma değerinde	%	4
Sarma güç kaybı [W]	W	14,6
Çelik çekirdeğin güç kaybı [W]	W	14,4

Mekanik veriler:

elektrik bağlantısı modeli ana devre için		vida / geçmeli bağı.
genişlik	m	0,085
yükseklik	m	0,103
derinlik	m	0,108

Ortam koşulları:

termik sınıf IEC 60085 uyarınca		B
ortam sıcaklığı anma değeri	°C	40
IP koruma türü		IP00

Sertifikalar/ Onaylar:

other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM4912-0CB00>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EM4912-0CB00>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM4912-0CB00&lang=en

Son değişiklik:

13.09.2019