



MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):480;
ITHMAX 1(A) / F1(HZ):315 /60; I LN (A):283,5; UK(%):2;
LN(MH):0,0447; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF
TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20
>UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<

Figure similar

Genel teknik veriler:

ürün tanımı		Netz-drossel f. FU
faz sayısı		3
gerilim türü		AC
işletim gerilimi anma değeri	V	400, 480
işletim frekansı anma değeri	Hz	50 ... 60
akım		
• AC'de		
— anma değeri	A	283,5
— maksimum	A	315
endüktans anma değeri	H	0,000044
izafi endüktif gerilim düşmesi akım, gerilim ve frekans anma değerinde	%	2
Sarma güç kaybı [W]	W	172
Çelik çekirdeğin güç kaybı [W]	W	87

Mekanik veriler:

elektrik bağlantısı modeli ana devre için		yassı bağlantı
---	--	----------------

genişlik	m	0,27
yükseklik	m	0,248
derinlik	m	0,208

Ortam koşulları:

termik sınıf IEC 60085 uyarınca		H
ortam sıcaklığı anma değeri	°C	40
IP koruma türü		IP00

Sertifikalar/ Onaylar:

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2752-7UA00-0AA0>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EU2752-7UA00-0AA0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2752-7UA00-0AA0&lang=en

Son değişiklik:

13.09.2019