



COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER;
PHASES:3; UN1(V):500; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):315
/50; I LN (A):283,5; UK(%):4; LN(MH):0,0875;
TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-
TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >CHOKE<

Figure similar

Genel teknik veriler:

ürün tanımı		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
faz sayısı		3
gerilim türü		AC
işletim gerilimi anma değeri	V	500
işletim frekansı anma değeri	Hz	50
akım		
• AC'de		
— anma değeri	A	283,5
— maksimum	A	315
• DC'de anma değeri	A	386
uç akım	A	394
endüktans anma değeri	H	0,000087
izafi endüktif gerilim düşmesi akım, gerilim ve frekans anma değerinde	%	4
Sarma güç kaybı [W]	W	220
Çelik çekirdeğin güç kaybı [W]	W	110

Mekanik veriler:

elektrik bağlantısı modeli ana devre için		yassı bağlantı
genişlik	m	0,3
yükseklik	m	0,269
derinlik	m	0,211

Ortam koşulları:

termik sınıf IEC 60085 uyarınca		H
ortam sıcaklığı anma değeri	°C	40
IP koruma türü		IP00

Sertifikalar/ Onaylar:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU3022-6BA00-0AA0>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EU3022-6BA00-0AA0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU3022-6BA00-0AA0&lang=en

Son değişiklik:

13.09.2019