

Miniature circuit breaker 400 V 25kA, 2-pole, 10A, D=70 mm only
magnetic tripping



Versiyon

| | |
|----------------|-----------------------------|
| ürün marka adı | SETRON |
| ürün tanımı | Otomatik sigorta |
| ürün modeli | yalnızca manyetik tetikleme |

Genel teknik veriler

| | |
|--|--------|
| kutup sayısı | 2 |
| kutup sayısı / not | 2P |
| tetikleme karakteristiği sınıfı | D |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik | 10 000 |
| aşırı gerilim kategorisi | III |

Gerilim

| | |
|---|-------|
| izolasyon gerilimi | |
| • tek fazlı işletimde / AC'de / anma değeri | 440 V |
| • çok fazlı işletimde / AC'de / anma değeri | 440 V |

Besleme gerilimi

| | |
|----------------------------|------|
| gerilim türü | AC |
| akım / AC'de / anma değeri | 10 A |
| besleme gerilimi | |

| | |
|----------------------------------|----------|
| • AC'de / anma değeri | 400 V |
| işletim gerilimi | |
| • DC'de / anma değeri / maksimum | 72 V |
| besleme gerilimi frekansı | |
| • anma değeri | 50/60 Hz |

Koruma sınıfı

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| IP koruma türü | IP20, bağlı iletkenlerle birlikte |
|----------------|-----------------------------------|

Anahtarlama kapasitesi

| | |
|--------------------------------------|-------|
| anahtarlama akım durumu | |
| • IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri | 40 kA |

Dağıtma

| | |
|--|---------------------------|
| Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına | 0,9 W |
| kullanım uygunluğu | Makine İmalatı / endüstri |

Ürün Detayı

| | |
|---|-------|
| ürün fonksiyonu / birlikte devreye giren nötr iletken | Hayır |
| ürün donanımı / temas koruması | Evet |
| ürün bileşeni | |
| • üst kombi terminali | Evet |
| • alt kombi terminali | Evet |
| ürün özelliği | |
| • EN 60204-1'e göre ana anahtar özelliği | Evet |
| • halojensiz | Evet |
| • mühürlenebilir | Evet |
| • silikonsuz | Evet |
| ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar | Evet |

Kısa devre

| | |
|--|------|
| kısa devre akımı kesme kapasitesi (I _{cn}) | |
| • AC'de / UL 1077'ye ve CSA C22.2 No.235 uyarınca | 5 kA |

Bağlantılar

| | |
|--|-----------------------------|
| • bağlanabilir kablo kesiti | |
| — tek telli | 0,75 ... 35 mm ² |
| — çok telli | 0,75 ... 35 mm ² |
| • bağlanabilir kablo kesiti / ince telli / kablo uç işlemeli | 0,75 ... 25 mm ² |
| AWG numarası / kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti olarak | 18 ... 4 |
| sıkma torku [lbf·in] / vida bağlantısında | 22 ... 31 lbf·in |
| sıkma torku / vida bağlantısında | 2,5 ... 3,5 N·m |
| pozisyon / ağı bağlantı kablosu | isteğe bağlı |

| Mekanik Tasarım | |
|------------------|-------------------------|
| yükseklik | 90 mm |
| genişlik | 36 mm |
| derinlik | 76 mm |
| montaj derinliği | 70 mm |
| en birimi sayısı | 2 |
| sabitlenme türü | Hızlı sabitleme sistemi |
| montaj pozisyonu | isteğe göre |
| net ağırlık | 287 g |

| Çevresel koşullar | |
|----------------------|----------------|
| ortam sıcaklığı | -25 ... +45 °C |
| • depolama sırasında | -40 ... +75 °C |

| Sertifikalar | |
|---------------------------|---|
| referans işareti | F |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | |

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)



Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SY8210-8BB08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SY8210-8BB08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY8210-8BB08

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

