

Remote control switch with 4 NO contacts Contact for 230 V AC,  
400V 16A Control 24 V DC



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Uzaktan şalter
darbe akım anahtarı modeli	mekanik şalter

### Genel teknik veriler

elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	50 000
impuls süresi / minimum	50 ms
potansiyel ayırım / mıknatıs ve kontak arasında	Evet
anahtarlama gerilimi / kontaklar / AC'de / minimum	10 V
anahtarlama akımı / AC'de / kontak başına / minimum	100 mA
Güç kaybı [V·A] / solenoid / impulsda / anma değeri	7 V·A

### Gerilim

sürekli akım sigortası modeli	Evet
şok gerilim mukavemeti / anma değeri	4 kV
besleme gerilimi	400 V

### Besleme gerilimi

gerilim türü	DC
--------------	----

besleme gerilimi	250 ... 400 V
<b>Koruma sınıfı</b>	
IP koruma türü	IP20, bağlı ile...rle birlikte
<b>Anahtarlama kapasitesi</b>	
anahtarlama kesme kapasitesi	
• floresan lamba yükünde ikili anahtarlama gücünde	900 V·A
• floresan lamba yükünde kompanse edilmiş gücünde	400 V·A
• floresan lamba yükünde kompanse edilmemiş gücünde	500 V·A
anahtarlama akım durumu	
• cos phi 0,6'da	16 A
• nominal değer	16 A
anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde	2 000 W
<b>Dağıtma</b>	
Güç kaybı [W]	
• 16 A'da / kontak başına / anma değeri	1,2 W
anahtarlama akımı	
• lamba yükünde / kompanzasyon kondansatörü 5TT4 920	25 mA
• lamba yükünde	5 mA
<b>Kontrol akımı</b>	
gerilim türü	
• gerilim türü_1	DC
kontrol gerilimi	
• _1 / başlangıç değeri	19,2 V
• _1 / bitiş değeri	26,4 V
• _1 / nominal değer	24 V
kontrol gerilimi frekansı	
• _1 / başlangıç değeri	50 Hz
• _1 / bitiş değeri	50 Hz
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri / AC'de / 50 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,8
• bitiş değeri	1,1
<b>Ürün Detayı</b>	
ürün bileşeni / anahtar pozisyonu göstergesi	Evet
<b>Ürün fonksiyonu</b>	
ürün fonksiyonu / doğrudan kullanım	Evet

Numara	
terminal sayısı	10
açıcı sayısı	0
kapayıcı sayısı	4
değiştirici sayısı	0

Bağlantılar	
bağlanabilir kablo kesiti	
• esnek iletkenlerde / kablo uç işlemeli	1 ... 6 mm <sup>2</sup>
• sabit iletkenlerde	1 ... 6 mm <sup>2</sup>
sıkma torku / vida bağlantısında	0,8 ... 1 N·m

Mekanik Tasarım	
açıklık genişliği / kontaklar	1,2 mm
montaj yüksekliği	90 mm
montaj derinliği	70 mm
en birimi sayısı	2
sabitlenme türü	DIN rayı
montaj pozisyonu	isteğe göre
uyulması gereken mesafe / gerilim taşıyan parçalara	6 mm
net ağırlık	207 g

Çevresel koşullar	
ortam sıcaklığı	-10 ... +40 °C

Sertifikalar		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Diğer bilgiler

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT4114-2>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT4114-2>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT4114-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4114-2)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

