

SETRON, cylindrical fuse holder, 10x38 mm, 2-pole, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED signal detector



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Silindirik sigorta tutucusu
ürün modeli	LED sinyal detektörü

Genel teknik veriler

kutup sayısı	2
sigorta elemanı ebadı	10x38 mm

Besleme gerilimi

akım / AC'de / anma değeri	32 A
işletim gerilimi	
• AC'de / anma değeri	690 V
IP koruma türü	IP20

Mekanik Tasarım

yükseklik	81 mm
genişlik	36 mm
derinlik	64 mm
net ağırlık	136 g

Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

F
F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NW7024>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NW7024>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7024

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





