

Plug-in relay complete unit 1 W, 230 V AC LED module red Socket with logic isolation screw terminal



ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Bacaklı röleli kaplin röle
ürün tipi tanımı	LZS

Genel teknik veriler	
gösterge modeli LED	Evet
yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	15 %
IP koruma türü	IP20
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri)	
• tipik	10 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	
• AC-15'de 230 V'ta tipik	600 000
termik akım	16 A
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K

Kontrol devresi/ Kumanda

kontrol besleme gerilimi AC'de <ul style="list-style-type: none">• 50 Hz'de anma değeri• 60 V'ta anma değeri	230 V 230 V
kontrol besleme gerilimi frekansı <ul style="list-style-type: none">• 1 anma değeri• 2 anma değeri	50 Hz 60 Hz
besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri	50 ... 60 Hz
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de <ul style="list-style-type: none">• başlangıç değeri• bitiş değeri	0,9 1,1
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 V'ta <ul style="list-style-type: none">• başlangıç değeri• bitiş değeri	0,9 1,1
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Evet
soket modülü modeli	Mantıksal ayırmalı baza

Kısa devre koruması

sigorta elemanı modeli <ul style="list-style-type: none">• yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli	sigorta gG: 10 A
---	------------------

Yardımcı akım devresi

anahtar kontağı türü	değiştirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı <ul style="list-style-type: none">• yardımcı kontaklar için	1

Ana akım devresi

gerilim türü	AC
---------------------	----

Gösterge

gösterge modeli <ul style="list-style-type: none">• LED'li durum göstergesi olarak	Kırmızı LED
---	-------------

Bağlantılar/ Terminaller




ürün fonksiyonu <ul style="list-style-type: none">• çıkarılabilir terminal	Hayır
elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü	

• tek telli	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5
• AWG hatlarında tek telli	1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
bağlanabilir kablo kesiti	
• tek telli	1 ... 2,5 mm ²
• ince telli kablo uç işlemeli	1 ... 1,5 mm ²
AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti olarak	
• tek telli	18 ... 14
sıkma torku	
• vida bağlantısında	0,5 ... 0,7 N·m

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

montaj pozisyonu	isteğe göre
sabitleme türü	tırnaklı sabitleme
yükseklik	71 mm
genişlik	15,5 mm
derinlik	77 mm

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
 VDE	 EAC	 EG-Konf.
	Miscellaneous	Confirmation

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZS:RT3B4T30>

Cax online generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT3B4T30>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT3B4T30>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT3B4T30&lang=en



Son deęişiklik:

17.09.2019