

Plug-in relay complete unit 2 W, 24 V AC LED module red Standard plug-in socket screw terminal



| | |
|--|----------------------------|
| ürün marka adı | SIRIUS |
| ürün tanımı | Bacaklı röleli kaplin röle |
| ürün tipi tanımı | LZS |
| Genel teknik veriler | |
| gösterge modeli LED | Evet |
| yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında | 15 % |
| IP koruma türü | IP20 |
| anahtarlama durumu | tek kararlı |
| anahtarlama fonksiyonu modeli | değiştirme şalteri |
| anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı | Hayır |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) | |
| • tipik | 5 000 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) | |
| • AC-15'de 230 V'ta tipik | 80 000 |
| termik akım | 8 A |
| referans işaretleri DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca | K |
| referans işaretleri IEC 81346-2:2009 uyarınca | K |
| referans işaretleri DIN EN 61346-2 uyarınca | K |

Kontrol devresi/ Kumanda

| | |
|--|----------------|
| kontrol besleme gerilimi AC'de <ul style="list-style-type: none">• 50 Hz'de anma değeri• 60 V'ta anma değeri | 24 V 24 V |
| kontrol besleme gerilimi frekansı <ul style="list-style-type: none">• 1 anma değeri• 2 anma değeri | 50 Hz 60 Hz |
| besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri | 50 ... 60 Hz |
| çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de <ul style="list-style-type: none">• başlangıç değeri• bitiş değeri | 0,9 1,1 |
| çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 V'ta <ul style="list-style-type: none">• başlangıç değeri• bitiş değeri | 0,9 1,1 |
| röle tahrik modeli | kutuplanmış |
| ürün bileşeni soket modül | Evet |
| soket modülü modeli | Standard |

Kısa devre koruması

| | |
|---|------------------|
| sigorta elemanı modeli <ul style="list-style-type: none">• yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli | sigorta gG: 10 A |
|---|------------------|

Yardımcı akım devresi

| | |
|---|-------------|
| anahtar kontağı türü | değiştirici |
| malzeme anahtar kontağı | AgNi 90/10 |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| değiştirici sayısı <ul style="list-style-type: none">• yardımcı kontaklar için | 2 |

Ana akım devresi

| | |
|---------------------|----|
| gerilim türü | AC |
|---------------------|----|

Gösterge

| | |
|---|-------------|
| gösterge modeli <ul style="list-style-type: none">• LED'li durum göstergesi olarak | Kırmızı LED |
|---|-------------|

Bağlantılar/ Terminaller

| | |
|---|-----------------|
| ürün fonksiyonu <ul style="list-style-type: none">• çıkarılabilir terminal | Hayır |
| elektrik bağlantısı modeli | vida bağlantısı |
| bağlanabilir iletken kesit türü | |

| | |
|--|--|
| • tek telli | 1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 |
| • AWG hatlarında tek telli | 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14 |
| bağlanabilir kablo kesiti | |
| • tek telli | 1 ... 2,5 mm ² |
| • ince telli kablo uç işlemeli | 1 ... 1,5 mm ² |
| AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti olarak | |
| • tek telli | 18 ... 14 |
| sıkma torku | |
| • vida bağlantısında | 0,5 ... 0,7 N·m |

| Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |
|--------------------------------|--------------------|
| montaj pozisyonu | isteğe göre |
| sabitlenme türü | tırnaklı sabitleme |
| yükseklik | 71 mm |
| genişlik | 15,5 mm |
| derinlik | 78 mm |
| uyulması gereken mesafe | |
| • sıralı montajda | |
| — önde | 0 mm |
| — geride | 0 mm |
| — yukarı | 0 mm |
| — aşağı doğru | 0 mm |
| — yanlarda | 0 mm |
| • topraklanmış parçalara | |
| — önde | 0 mm |
| — geride | 0 mm |
| — yukarı | 0 mm |
| — yanlarda | 0 mm |
| — aşağı doğru | 0 mm |
| • gerilim taşıyan parçalara | |
| — önde | 0 mm |
| — geride | 0 mm |
| — yukarı | 0 mm |
| — aşağı doğru | 0 mm |
| — yanlarda | 0 mm |

Sertifikalar/ Onaylar

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZS:RT4A4R24>

Cax online generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT4A4R24>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT4A4R24>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4A4R24&lang=en



Son deęişiklik:

17.09.2019