

Plug-in relay complete unit 2 W, 230 V AC LED module red Socket with logic isolation screw terminal



ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Bacaklı röleli kaplin röle
ürün tipi tanımı	LZS

Genel teknik veriler	
gösterge modeli LED	Evet
yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	15 %
IP koruma türü	IP20
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri)	
• tipik	5 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	
• AC-15'de 230 V'ta tipik	80 000
termik akım	8 A
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K

## Kontrol devresi/ Kumanda

<b>kontrol besleme gerilimi AC'de</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 Hz'de anma değeri</li><li>• 60 V'ta anma değeri</li></ul>	230 V 230 V
<b>kontrol besleme gerilimi frekansı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 anma değeri</li><li>• 2 anma değeri</li></ul>	50 Hz 60 Hz
<b>besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri</b>	50 ... 60 Hz
<b>çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• başlangıç değeri</li><li>• bitiş değeri</li></ul>	0,9 1,1
<b>çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 V'ta</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• başlangıç değeri</li><li>• bitiş değeri</li></ul>	0,9 1,1
<b>röle tahrik modeli</b>	kutuplanmış
<b>ürün bileşeni soket modül</b>	Evet
<b>soket modülü modeli</b>	Mantıksal ayrılmalı baza

## Kısa devre koruması

<b>sigorta elemanı modeli</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli</li></ul>	sigorta gG: 10 A
---	------------------

## Yardımcı akım devresi

<b>anahtar kontağı türü</b>	değiştirici
<b>malzeme anahtar kontağı</b>	AgNi 90/10
<b>açıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b>	0
<b>kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b>	0
<b>değiştirici sayısı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• yardımcı kontaklar için</li></ul>	2

## Ana akım devresi

<b>gerilim türü</b>	AC
---------------------	----

## Gösterge

<b>gösterge modeli</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• LED'li durum göstergesi olarak</li></ul>	Kırmızı LED
---	-------------

## Bağlantılar/ Terminaller

<b>ürün fonksiyonu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• çıkarılabilir terminal</li></ul>	Hayır
<b>elektrik bağlantısı modeli</b>	vida bağlantısı
<b>bağlanabilir iletken kesit türü</b>	

• tek telli	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5
• AWG hatlarında tek telli	1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
<b>bağlanabilir kablo kesiti</b>	
• tek telli	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
• ince telli kablo uç işlemeli	1 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti olarak</b>	
• tek telli	18 ... 14
<b>sıkma torku</b>	
• vida bağlantısında	0,5 ... 0,7 N·m

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
<b>montaj pozisyonu</b>	isteğe göre
<b>sabitleme türü</b>	tırnaklı sabitleme
<b>yükseklik</b>	71 mm
<b>genişlik</b>	15,5 mm
<b>derinlik</b>	77 mm
<b>uyulması gereken mesafe</b>	
• sıralı montajda	
— önde	0 mm
— geride	0 mm
— yukarı	0 mm
— aşağı doğru	0 mm
— yanlarda	0 mm
• topraklanmış parçalara	
— önde	0 mm
— geride	0 mm
— yukarı	0 mm
— yanlarda	0 mm
— aşağı doğru	0 mm
• gerilim taşıyan parçalara	
— önde	0 mm
— geride	0 mm
— yukarı	0 mm
— aşağı doğru	0 mm
— yanlarda	0 mm

### Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Diğer bilgiler

### Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

### Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZS:RT4B4T30>

### Cax online generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT4B4T30>

### Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT4B4T30>

### Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZS:RT4B4T30&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4B4T30&lang=en)



Son deęişiklik:

17.09.2019