

Plug-in relay, 3 changeover contacts without LED, 115 V AC, 10 A
Width 38 mm, MT series



| | |
|--|--------------------|
| ürün marka adı | SIRIUS |
| ürün tanımı | Röle fişi |
| ürün tipi tanımı | LZX |
| Genel teknik veriler | |
| yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında | 30 % |
| şok mukavemeti | |
| • IEC 60068-2-27 uyarınca | 10g / 11 ms |
| anahtarlama durumu | tek kararlı |
| anahtarlama fonksiyonu modeli | değiştirme şalteri |
| anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı | Hayır |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) | |
| • tipik | 20 000 000 |
| termik akım | 10 A |
| referans işaretleri DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca | K |
| referans işaretleri IEC 81346-2:2009 uyarınca | K |
| referans işaretleri DIN EN 61346-2 uyarınca | K |
| Kontrol devresi/ Kumanda | |
| kontrol besleme gerilimi AC'de | |

| | |
|---|--------------|
| • 50 Hz'de anma değeri | 115 V |
| • 60 V'ta anma değeri | 115 V |
| kontrol besleme gerilimi frekansı | |
| • 1 anma değeri | 50 Hz |
| • 2 anma değeri | 60 Hz |
| besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri | 50 ... 60 Hz |
| çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de | |
| • başlangıç değeri | 0,9 |
| • bitiş değeri | 1,1 |
| çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 V'ta | |
| • başlangıç değeri | 0,9 |
| • bitiş değeri | 1,1 |
| röle tahrik modeli | kutuplanmış |
| ürün bileşeni soket modül | Hayır |





| | |
|--|-------------|
| Yardımcı akım devresi | |
| anahtar kontağı türü | değiştirici |
| malzeme anahtar kontağı | AgNi 90/10 |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| değiştirici sayısı | |
| • yardımcı kontaklar için | 3 |

| | |
|-------------------------|----|
| Ana akım devresi | |
| gerilim türü | AC |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Bağlantılar/ Terminaller | |
| ürün fonksiyonu | |
| • çıkarılabilir terminal | Hayır |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |
| montaj pozisyonu | isteğe göre |
| sabitleme türü | soket montajı |
| yükseklik | 36,5 mm |
| genişlik | 35,5 mm |
| derinlik | 69 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Sertifikalar/ Onaylar | |
|------------------------------|--|

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--|--|---|
|  UL |  EAC |  EG-Konf. |
|  VDE | Miscellaneous | Confirmation |

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:MT326115>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT326115>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:MT326115>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT326115&lang=en

Son değişiklik:

17.09.2019