



TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;  
 PN/PN(S6)(KVA):8 /28,5; UPRI(V):400+/-5%;  
 USEC(V):230; ISEC(A):34,8; F(HZ):50...60; VECTOR  
 GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; TYPE  
 OF TERMINALS:SCREW CONNECTION;  
 INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4  
 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT  
 TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<

Figure similar

## Genel teknik veriler:

ürün tanımı		transformatör SITAS
ürün marka adı		SIDAC
işletim zahiri gücü anma değeri	V·A	8 000
etki derecesi		0,95
transformatör anahtarlama şekli		II0
uygunluk belgesi		CE / cRUus
ürün fonksiyonu		
• sıcaklık kontrolü		Hayır
• izolasyon kontrolü		Hayır
• kısa devre ve aşırı yük koruması		Hayır
koruyucu bobin sayısı		0
kısa süreli zahiri güç	V·A	31 100
izafi kısa devre gerilimi	%	4,13

## Girişler:

faz sayısı girişler		1
giriş gerilimi		

• _1 anma değeri	V	420
• _2 anma değeri	V	400
• _3 anma değeri	V	380
<b>elektrikli giriş frekansı</b>		
• minimum	Hz	50
• maksimum	Hz	60

#### Çıkışlar:

<b>faz sayısı çıkışlar</b>		1
<b>çıkış gerilimi</b>		
• _1 anma değeri	V	230
<b>elektrikli çıkış frekansı</b>		
• maksimum	Hz	60
• minimum	Hz	50

#### Ortam koşulları:

<b>termik sınıf IEC 60085 uyarınca</b>		H
<b>ortam sıcaklığı anma değeri</b>	°C	55
<b>IP koruma türü</b>		IP00

#### Mekanik veriler:

<b>elektrik bağlantısı modeli</b>		
• çıkışta ana devre için		vida bağlantısı
• girişte ana devre için		vida bağlantısı
<b>sabitlenme türü</b>		vidalar
<b>demir çekirdek modeli</b>		UI 210/70
<b>genişlik</b>	m	0,226
<b>yükseklik</b>	m	0,37
<b>derinlik</b>	m	0,174

#### Sertifikalar/ Onaylar:

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Shipping Approval</b>	<b>other</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

#### Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**Cax online generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AT3912-5AT10-0FA0>

**Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AT3912-5AT10-0FA0>

**Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AT3912-5AT10-0FA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3912-5AT10-0FA0&lang=en)

**Son deęişiklik:**

30.05.2019