

SITOR fuse link, with female thread on both sides, In: 710 A, aR, Un AC: 900 V, Un DC: 440 V, front indicator



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	SITOR sigorta buşonu
ürün modeli	her iki tarafında vida dişi ile
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
sigorta elemanı modeli	Özel uygulamalara yönelik sigortalar

Genel teknik veriler

sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	diğer
sigorta soketinin çalışma sınıfı	aR
alternatif yük faktörü (WL)	0,9

Besleme gerilimi

gerilim türü	AC/DC
akım / AC'de / anma değeri	710 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	900 V
• DC'de	440 V

Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama akım durumu	
-------------------------	--

- IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri

100 kA

Dağıtma

Güç kaybı [W] 150 W

Güç kaybı [W]

- akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına
- maksimum

150 W

150 W

Ürün Detayı

ürün açıklaması Karıştırma yok

Aksesuar / teslimat kapsamına dahil Su ile soğutulan bara sistemine vidalama için, elektroliz cihazlarındaki doğrultucu için

Mekanik Tasarım

montaj pozisyonu isteğe bağlı, tercihen dikey

Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı -20 ... +50 °C

Çevre kategorisi % 95 bağıl nemde -20 ila +50

Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

F

F

other

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NE6437-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NE6437-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE6437-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



