

LV HRC fuse base Sz. 00, 3-pole 160 A 690 V (1000 V) Flat terminal, 95 mm²



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	NH sigorta sistemi
yiv modeli / vida somunu	M8
yiv modeli / bağlantı vidası	M8
ürün modeli	NH alt parçası

Genel teknik veriler

kutup sayısı	3
sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	diğer
kullanım kategorisi	yok
Güç şalteri / ana model	3NH40

Besleme gerilimi

akım / AC'de / anma değeri	160 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	690 V
• DC'de	440 V

Elektrik

Nominal sürekli akım I _n / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de	147,2 A
--	---------

Ürün Detayı

ürün bileşeni / içeri çevirme tertibatı	Hayır
sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu)	
• AC'de / anma değeri	120 kA
• DC'de / anma değeri	25 kA

Bağlantılar

• bağlanabilir kablo kesiti / hızlı bağlantıda	6 ... 70 mm ²
• bağlanabilir kablo kesiti	
— terminal çitasında	1,5 ... 16 mm ²
— geçmeli bağlantıda	2,5 ... 50 mm ²
sıkma torku / vida bağlantısında	14 N·m
elektrik bağlantısı modeli	Yassı bağlantı ile
• ana devre için	yassı bağlantı

Mekanik Tasarım

yükseklik	122 mm
genişlik	102 mm
derinlik	60 mm
sabitlenme türü	sabit monte
sabitlenme türü	
• sürgülü montaj	Hayır
net ağırlık	709 g

Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	F
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



CSA



KEMA



UR



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval

other



GL

[Environmental Conformations](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NH4030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NH4030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH4030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



