

LV HRC fuse element, NH0, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	HRC sigorta buşonu
ürün modeli	Ölçüm cihazı kontaklı
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	korozyona dayanıklı, gümüş kaplamalı
sigorta elemanı modeli	HRC sigorta buşonu

Genel teknik veriler

sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH0
sigorta soketinin çalışma sınıfı	gG
Güç şalteri / ana model	3NA3
montaj şekli	gerilim ileten tutamak kulakları
gerilim türü	AC
akım / AC'de / anma değeri	16 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	500 V

Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP20, bağlı ile...rle birlikte
----------------	--------------------------------

Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama akım durumu

- DC'de / IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri 25 kA
- IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri 120 kA

Dağıtma

Güç kaybı [W] 1,9 W

Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına 1,9 W

Elektrik

Nominal sürekli akım I_n / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de 15,2 A

Akım tahdit karakteristik eğrisi No. / geçiş enerjisi DE_3NA_0_500_gG_16

Mekanik Tasarım

genişlik

- mahfaza 30 mm

montaj pozisyonu isteğe bağlı, tercihen dikey

net ağırlık 262 g

Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı -5 ... +40 °C

- depolama sırasında 20°C sıcaklıkta %90 hava nemi

Çevre kategorisi % 95 bağıl nemde -20 ila +50

Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca F
- IEC 81346-2:2009 uyarınca F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



KEMA



VDE



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval

other



GL

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NA3005>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NA3005>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3005

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

