

Contactor, Size 00, 3-pole, AC-3 4 kW/400 V; Screw terminal  
Auxiliary switch 11E (1 NO+1 NC) Width 45 mm 110 V AC 50 Hz/132  
V AC 60 Hz AC operation !!! Phased-out product !!! Successor is  
SIRIUS 3RT201 or 3TG10




Figure similar

|  |                 |
|--|-----------------|
| ürün tanımı                                | Küçük kontaktör |
| ürün tipi tanımı                           | 3TF2            |
| <b>Genel teknik veriler</b>                |                 |
| koruyucu ebadı                             | 0               |
| IP koruma türü                             |                 |
| • ön tarafta                               | IP20            |
| referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q               |
| <b>Ana akım devresi</b>                    |                 |
| kutup sayısı ana devre için                | 3               |
| kapayıcı sayısı ana kontaklar için         | 3               |
| açıcı sayısı ana kontaklar için            | 0               |
| işletim akımı                              |                 |
| • AC-3'te                                  |                 |
| — 400 V'ta anma değeri                     | 9 A             |
| • AC-4'te 400 V'ta anma değeri             | 2,6 A           |
| işletim kapasitesi                         |                 |
| • AC-1'de                                  |                 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| — 400 V'ta anma değeri         | 10 kW   |
| • AC-3'te                      |         |
| — 400 V'ta anma değeri         | 4 kW    |
| • AC-4'te 400 V'ta anma değeri | 1 150 W |

#### Kontrol devresi/ Kumanda

|  |               |
|--|---------------|
| <b>gerilim türü kontrol besleme gerilimi</b> | AC            |
| <b>kontrol besleme gerilimi AC'de</b>        |               |
| • 50 Hz'de anma değeri                       | 110 V         |
| • 60 V'ta anma değeri                        | 132 V         |
| <b>aktivasyon modeli anahtar tahriki</b>     | konvensiyonel |

#### Yardımcı akım devresi

|  |   |
|--|---|
| <b>açıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b>    |   |
| • gecikmesiz anahtarlama                       | 1 |
| <b>kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b> |   |
| • gecikmesiz anahtarlama                       | 1 |

#### Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>sabitleme türü</b> | DIN EN 50022 uyarınca 35 mm'lik üst geçmeli raya vidalı ve sustalı sabitleme |
| • sıra montajı        | Evet   |
| <b>yükseklik</b>      | 48 mm  |
| <b>genişlik</b>       | 45 mm  |
| <b>derinlik</b>       | 96 mm  |

#### Bağlantılar/ Terminaller

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>elektrik bağlantısı modeli</b>    |                 |
| • ana devre için                     | vida bağlantısı |
| • yardımcı ve kontrol devreleri için | vida bağlantısı |

#### Sertifikalar/ Onaylar

|                          |                                       |                           |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|



[Type Examination Certificate](#)



|                           |                   |                   |       |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Environmental Confirmations](#)

|       |         |
|-------|---------|
| other | Railway |
|-------|---------|

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

## Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TF2211-0AF0>

**Cax online generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TF2211-0AF0>

**Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF2211-0AF0>

**Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TF2211-0AF0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF2211-0AF0&lang=en)

**Karakteristik eğri:Tetikleme karakteristiği, I<sup>2</sup>t, geçiş akımı**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF2211-0AF0/char>

**Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TF2211-0AF0&objecttype=14&gridview=view1>

Son değişiklik:

12.09.2019