

SITOR fuse holder 22x 127 63 A 1500 V AC/1000 V DC 1-pole



Versiyon

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ürün tanımı | SITOR sigortalı yük ayırma anahtarı |
| çalıştırma elemanı modeli | Kapak kolu |

Genel teknik veriler

| | |
|----------------------------------|-------------|
| kutup sayısı | 1 |
| sigorta elemanı ebadı | diğer |
| kullanım kategorisi | AC20B/DC20B |
| sigorta soketinin büyüklüğü | 22x127 mm |
| işletim gerilimi | |
| • AC'de / anma değeri / maksimum | 1 500 V |
| • DC'de / anma değeri / maksimum | 1 000 V |

Koruma sınıfı

| | |
|-----------------------------|------|
| IP koruma türü / ön tarafta | IP20 |
|-----------------------------|------|

Elektrik

| | |
|--------------------------|------|
| daimi akım / anma değeri | 63 A |
|--------------------------|------|

Uygunluk

| | |
|--------------------|--|
| kullanma uygunluğu | |
|--------------------|--|

| | |
|-----------------------|-------|
| • ana anahtar | Hayır |
| • yük ayırma anahtarı | Hayır |
| • ACİL-KAPAT şalteri | Hayır |
| • emniyet anahtarı | Hayır |

Ürün fonksiyonu

| | |
|------------------------------------|-------|
| ürün fonksiyonu / sigorta kontrolü | Hayır |
|------------------------------------|-------|

Kısa devre

| | |
|--|-------|
| koşullu kısa devre akımı (I _g) / anma değeri | 50 kA |
|--|-------|

Bağlantılar

| | |
|---|--------------------------|
| bağlanabilir kablo kesiti | |
| • tek telli | 1 ... 50 mm ² |
| • çok telli | 1 ... 50 mm ² |
| elektrik bağlantısı modeli / ana devre için | vida bağlantısı |

Mekanik Tasarım

| | |
|-----------------|--------|
| yükseklik | 200 mm |
| derinlik | 102 mm |
| sabitlenme türü | |
| • zemin montajı | Evet |
| • ön montaj | Hayır |
| • ray montajı | Hayır |
| net ağırlık | 480 g |

Sertifikalar

| | |
|-----------------------------|---|
| referans işareti | |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | F |
| • IEC 81346-2:2009 uyarınca | F |

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NC2391-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NC2391-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2391-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



| Typ | Maße |
|-------------|------|
| 3NC2391-0MK | 40 |
| 3NC2392-0MK | 80 |
| 3NC2393-0MK | 120 |