

LV HRC fuse element, NH1, In: 80 A, aM, Un AC: 690 V, Un DC: 400 V, Front indicator, live grip lugs



| Versiyon | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ürün marka adı | SETRON |
| ürün tanımı | HRC sigorta buşonu |
| ürün modeli | Ölçüm cihazı kontaklı |
| gösterge sensörü modeli | Ön gösterge |
| anahtar kontak modeli | korozyona dayanıklı, gümüş kaplamalı |
| sigorta elemanı modeli | HRC sigorta buşonu |

| Genel teknik veriler | |
|---|----------------------------------|
| sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca | NH1 |
| Güç şalteri / ana model | 3ND |
| montaj şekli | gerilim ileten tutamak kulakları |
| gerilim türü | AC |
| akım / AC'de / anma değeri | 80 A |
| besleme gerilimi | |
| • AC'de / anma değeri | 690 V |

| Koruma sınıfı | |
|----------------|--------------------------------|
| IP koruma türü | IP20, bağlı ile...rle birlikte |

| Anahtarlama kapasitesi | |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| anahtarlama akım durumu | |
| • IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri | 120 kA |

Dağıtma

| | |
|--|-------|
| Güç kaybı [W] | 4,9 W |
| Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına | 4,9 W |

Elektrik

| | |
|--|------|
| Nominal sürekli akım In / IEC, DIN/VDE / 40 Cel'de | 76 A |
|--|------|

Mekanik Tasarım

| | |
|------------------|------------------------------|
| genişlik | |
| • mahfaza | 30 mm |
| montaj pozisyonu | isteğe bağlı, tercihen dikey |
| net ağırlık | 862 g |

Çevresel koşullar

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| ortam sıcaklığı | -5 ... +40 °C |
| • depolama sırasında | 20°C sıcaklıkta %90 hava nemi |
| Çevre kategorisi | % 95 bağıl nemde -20 ila +50 |

Sertifikalar

| | |
|-----------------------------|---|
| referans işareti | |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | F |
| • IEC 81346-2:2009 uyarınca | F |

Declaration of Conformity

Test Certificates



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3ND2124>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3ND2124>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2124

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

