

switching relay with 2 NO, contact for 230V AC 16A control 230V AC



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Devre rölesi
ürün modeli	2 kapatıcı ile
anahtarlama fonksiyonu modeli	2 S

Genel teknik veriler

çalışma alanı faktörü / gerilim türü_1	0,8
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	50 000
potansiyel ayırım / mıknatıs ve kontak arasında	Evet
anahtarlama gerilimi / kontaklar / AC'de / minimum	10 V
anahtarlama akımı / AC'de / kontak başına / minimum	100 mA
Güç kaybı [V·A] / solenoid / impulsda / anma değeri	3 V·A

Gerilim

kontrol gerilimi / AC'de / anma değeri / maksimum	230 V
şok gerilim mukavemeti / anma değeri	4 kV
besleme gerilimi	400 V

Besleme gerilimi

besleme gerilimi	400 ... 400 V
iřletim gerilimi / AC'de / anma deęeri / maksimum	400 V
gerilim t¼r¼ / besleme gerilimi	AC

Koruma sınıfı

IP koruma t¼r¼	IP20, baęlı ile...rle birlikte
----------------	--------------------------------

Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama kesme kapasitesi	400 V·A
• floresan lamba y¼k¼nde kompanse edilmemiř g¼c¼nde	
anahtarlama akım durumu / cos phi 0,6'da	16 A
anahtarlama aktif g¼ç durumu / ampul y¼k¼nde	1 200 W

Daęıtma

G¼ç kaybı [W]	
• akım anma deęerinde / AC'de / sıcak iřletim durumunda / kutup bařına	1 W
• 16 A'da / kontak bařına / anma deęeri	1 W
• solenoid / impulsda / anma deęeri	2,4 W

Ana devre

iřletim frekansı / anma deęeri	50 Hz
iřletim akımı	
• anma deęeri	16 A
• cos phi 0,6 ... 1'de / anma deęeri	16 A

Kontrol akımı

gerilim t¼r¼	
• gerilim t¼r¼_1	AC
kontrol gerilimi	
• _1 / bařlangıç deęeri	230 V
• _1 / bitiř deęeri	230 V
kontrol gerilimi frekansı	
• _1 / bařlangıç deęeri	50 Hz
• _1 / bitiř deęeri	50 Hz
çalıřma alanı fakt¼r¼ / gerilim t¼r¼_2	1,1

¼r¼n fonksiyonu

¼r¼n fonksiyonu / doęrudan kullanım	Evet
-------------------------------------	------

Giriřler Çıkıřlar

r¼le modeli	kısmen elektronik
-------------	-------------------

Numara

baęlantı terminali sayısı / yıldızlı vida bařlı	1
açıcı sayısı	0
kapayıcı sayısı	2

değiştirici sayısı	0
--------------------	---

Bağlantılar

bağlanabilir kablo kesiti	
• esnek iletkenlerde / kablo uç işlemeli	1 ... 6 mm ²
• sabit iletkenlerde	1 ... 6 mm ²




Mekanik Tasarım

açıklık genişliği / kontaklar	1,2 mm
montaj derinliği	90 mm
en birimi sayısı	1
sabitleme türü	DIN rayı
montaj pozisyonu	isteğe göre
uyulması gereken mesafe / gerilim taşıyan parçalara	6 mm

Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı	-10 ... +40 °C
-----------------	----------------

Sertifikalar

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 VDE	 EG-Konf.
	Miscellaneous	Miscellaneous

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT4202-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT4202-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4202-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

