

SITOR fuse holder 22x 127 63 A 1500 V AC/1000 V DC 3-pole



## Versiyon

ürün tanımı	SITOR sigortalı yük ayırma anahtarı
çalıştırma elemanı modeli	Kapak kolu

## Genel teknik veriler

kutup sayısı	3
sigorta elemanı ebadı	diğer
kullanım kategorisi	AC20B/DC20B
sigorta soketinin büyüklüğü	22x127 mm
işletim gerilimi	
• AC'de / anma değeri / maksimum	1 500 V
• DC'de / anma değeri / maksimum	1 000 V

## Koruma sınıfı

IP koruma türü / ön tarafta	IP20
-----------------------------	------

## Elektrik

daimi akım / anma değeri	63 A
--------------------------	------

## Uygunluk

kullanma uygunluğu	
--------------------	--

• ana anahtar	Hayır
• yük ayırma anahtarı	Hayır
• ACİL-KAPAT şalteri	Hayır
• emniyet anahtarı	Hayır

#### Ürün fonksiyonu

ürün fonksiyonu / sigorta kontrolü	Hayır
------------------------------------	-------

#### Kısa devre

koşullu kısa devre akımı (I <sub>g</sub> ) / anma değeri	50 kA
--	-------

#### Bağlantılar

bağlanabilir kablo kesiti	
• tek telli	1 ... 50 mm <sup>2</sup>
• çok telli	1 ... 50 mm <sup>2</sup>
elektrik bağlantısı modeli / ana devre için	vida bağlantısı

#### Mekanik Tasarım

yükseklik	200 mm
derinlik	102 mm
sabitlenme türü	
• zemin montajı	Evet
• ön montaj	Hayır
• ray montajı	Hayır
net ağırlık	1 440 g

#### Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	F
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	F

#### General Product Approval

[Miscellaneous](#)

#### Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NC2393-0MK>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NC2393-0MK>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2393-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2393-0MK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße
	A
3NC2391-0MK	40
3NC2392-0MK	60
3NC2393-0MK	100