

Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 1550 W 230V AC
RAL7035 401x 415x 567 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External
circuit IP34

Versiyon

ürün marka adı	SIVACON
ürün tanımı	Soğutma cihazı
ürün modeli	Tavan kurulumu
ısı ayar modeli	elektronik termostat
anahtar dolabı soğutma cihazı modeli	Hava/hava

Genel teknik veriler

A değerli ses seviyesi / maksimum	65 dB
işletme basıncı / maksimum izin verilen	25 bar
sıcaklık	
• dahili soğutma döngüsü	20 ... 46 °C
• harici soğutma döngüsü / minimum	20 °C
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
işletim gerilimi	
• AC'de / 50 Hz'de / anma değeri / maksimum	230 V
• AC'de / 60 V'ta / anma değeri / maksimum	230 V

Elektrik

yol alma akımı	18 A
----------------	------

Ana devre

işletim akımı	
• sigorta elemanı / anma değeri	8 A
• motor için / maksimum nominal değer	4,5 A

Görünüm

RAL renk numarası	RAL 7035
-------------------	----------

Ürün Detayı

ürün bileşeni	
• ısıtma	Hayır
• termostat	Evet

Bağlantılar

elektrik bağlantısı modeli	Soket bağlayıcı 4 kutuplu
----------------------------	---------------------------

Mekanik Tasarım

yükseklik	415 mm
-----------	--------

genişlik	401 mm
derinlik	567 mm
montaj yeri	tavana monte
net ağırlık	44 kg
malzeme	çelik
sıcaklık / harici soğutma döngüsü	20 ... 55 °C

Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

E

E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE15>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MR6423-5DE15>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE15

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>