



Cooling unit Door or panel setup Cooling capacity 1550 W 230V AC  
RAL7035 400x 950x 233 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External  
circuit IP34



Figure similar

Versiyon	
ürün marka adı	SIVACON
ürün tanımı	Soğutma cihazı
ürün modeli	Kapı yan yapısı
ısı ayar modeli	elektronik termostat
anahtar dolabı soğutma cihazı modeli	Hava/hava

Genel teknik veriler	
A değerli ses seviyesi / maksimum	65 dB
işletme basıncı / maksimum izin verilen	25 bar
sıcaklık	
• dahili soğutma döngüsü	20 ... 46 °C
• harici soğutma döngüsü / minimum	20 °C
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
işletim gerilimi	
• AC'de / 50 Hz'de / anma değeri / maksimum	230 V
• AC'de / 60 V'ta / anma değeri / maksimum	230 V

<b>Elektrik</b>	
yol alma akımı	18 A
<b>Ana devre</b>	
işletim akımı	
• sigorta elemanı / anma değeri	10 A
• motor için / maksimum nominal değer	5,3 A
<b>Görünüm</b>	
RAL renk numarası	RAL 7040
<b>Ürün Detayı</b>	
ürün bileşeni	
• ısıtma	Hayır
• termostat	Evet
<b>Bağlantılar</b>	
elektrik bağlantısı modeli	Soket bağlayıcı 4 kutuplu
<b>Mekanik Tasarım</b>	
yükseklik	950 mm
genişlik	400 mm
derinlik	233 mm
montaj yeri	Montaj, Kısmi m...omple montaj
net ağırlık	38 kg
malzeme	çelik
sıcaklık / harici soğutma döngüsü	20 ... 58 °C
<b>Sertifikalar</b>	
referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	E
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	E
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>
	
	EG-Konf.
<b>Diğer bilgiler</b>	
<b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	
<b>Industry Mall (Online ordering system)</b>	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5SK15">https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5SK15</a>	
<b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b>	
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MR6423-5SK15">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MR6423-5SK15</a>	
<b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b>	
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5SK15">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5SK15</a>	

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>