

Cooling unit Door or panel setup Cooling capacity 3850 W 400V AC
RAL7035 500x 1270x 336 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External
circuit IP34



Figure similar

Versiyon	
ürün marka adı	SIVACON
ürün tanımı	Soğutma cihazı
ürün modeli	Kapı yan yapısı
ısı ayar modeli	elektronik termostat
anahtar dolabı soğutma cihazı modeli	Hava/hava

Genel teknik veriler	
A değerli ses seviyesi / maksimum	70 dB
işletme basıncı / maksimum izin verilen	25 bar
sıcaklık	
• dahili soğutma döngüsü	20 ... 46 °C
• harici soğutma döngüsü / minimum	20 °C
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
işletim gerilimi	
• AC'de / 50 Hz'de / anma değeri / maksimum	400 V
• AC'de / 60 V'ta / anma değeri / maksimum	400 V

Elektrik

yol alma akımı 35,2 A

Ana devre

işletim akımı

- sigorta elemanı / anma değeri 16 A
- motor için / maksimum nominal değer 9,5 A

Görünüm

RAL renk numarası RAL 7035

Ürün Detayı

ürün bileşeni

- ısıtma Hayır
- termostat Evet

Bağlantılar

elektrik bağlantısı modeli Soket bağlayıcı 4 kutuplu

Mekanik Tasarım

yükseklik 1 270 mm
genişlik 500 mm
derinlik 336 mm
montaj yeri Takma, komple montaj
net ağırlık 82 kg
malzeme çelik
sıcaklık / harici soğutma döngüsü 20 ... 50 °C

Sertifikalar

referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca E
- IEC 81346-2:2009 uyarınca E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MR6440-5EG40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5EG40

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>