

Cooling unit Door or panel setup Cooling capacity 5800 W 400V AC
RAL7035 600x 2000x 380 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External
circuit IP34



Versiyon	
ürün marka adı	SIVACON
ürün tanımı	Soğutma cihazı
ürün modeli	Kapı yan yapısı
ısı ayar modeli	elektronik termostat
anahtar dolabı soğutma cihazı modeli	Hava/hava

Genel teknik veriler	
A değerli ses seviyesi / maksimum	72 dB
işletme basıncı / maksimum izin verilen	27 bar
sıcaklık	
• dahili soğutma döngüsü	20 ... 46 °C
• harici soğutma döngüsü / minimum	20 °C
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
işletim gerilimi	
• AC'de / 50 Hz'de / anma değeri / maksimum	400 V

Elektrik	
yol alma akımı	21,7 A

Ana devre	
-----------	--

işletim akımı	
• sigorta elemanı / anma değeri	8 A
• motor için / maksimum nominal değer	5,9 A

Görünüm

RAL renk numarası	RAL 7035
-------------------	----------

Ürün Detayı

ürün bileşeni	
• ısıtma	Hayır
• termostat	Evet

Bağlantılar

elektrik bağlantısı modeli	Kablo U = 3 m
----------------------------	---------------

Mekanik Tasarım

yükseklik	2 000 mm
genişlik	600 mm
derinlik	380 mm
montaj yeri	Takma, komple montaj
net ağırlık	150 kg
malzeme	çelik
sıcaklık / harici soğutma döngüsü	20 ... 50 °C

Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	E
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	E

General Product Approval

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MR6440-5EG60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5EG60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

