

Plug-in relay complete unit 2 W, 230 V AC LED module red Standard plug-in socket screw terminal



ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Bacaklı röleli kaplin röle
ürün tipi tanımı	LZS
<b>Genel teknik veriler</b>	
gösterge modeli LED	Evet
yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	15 %
IP koruma türü	IP20
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri)	
• tipik	5 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	
• AC-15'de 230 V'ta tipik	80 000
termik akım	8 A
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K

## Kontrol devresi/ Kumanda

<b>kontrol besleme gerilimi AC'de</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 Hz'de anma değeri</li><li>• 60 V'ta anma değeri</li></ul>	230 V 230 V
<b>kontrol besleme gerilimi frekansı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 anma değeri</li><li>• 2 anma değeri</li></ul>	50 Hz 60 Hz
<b>besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri</b>	50 ... 60 Hz
<b>çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• başlangıç değeri</li><li>• bitiş değeri</li></ul>	0,9 1,1
<b>çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 V'ta</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• başlangıç değeri</li><li>• bitiş değeri</li></ul>	0,9 1,1
<b>röle tahrik modeli</b>	kutuplanmış
<b>ürün bileşeni soket modül</b>	Evet
<b>soket modülü modeli</b>	Standard

## Kısa devre koruması

<b>sigorta elemanı modeli</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli</li></ul>	sigorta gG: 10 A
---	------------------

## Yardımcı akım devresi

<b>anahtar kontağı türü</b>	değiştirici
<b>malzeme anahtar kontağı</b>	AgNi 90/10
<b>açıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b>	0
<b>kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için</b>	0
<b>değiştirici sayısı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• yardımcı kontaklar için</li></ul>	2

## Ana akım devresi

<b>gerilim türü</b>	AC
---------------------	----

## Gösterge

<b>gösterge modeli</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• LED'li durum göstergesi olarak</li></ul>	Kırmızı LED
---	-------------

## Bağlantılar/ Terminaller

<b>ürün fonksiyonu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• çıkarılabilir terminal</li></ul>	Hayır
<b>elektrik bağlantısı modeli</b>	vida bağlantısı
<b>bağlanabilir iletken kesit türü</b>	

• tek telli	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5
• AWG hatlarında tek telli	1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
<b>bağlanabilir kablo kesiti</b>	
• tek telli	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
• ince telli kablo uç işlemeli	1 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti olarak</b>	
• tek telli	18 ... 14
<b>sıkma torku</b>	
• vida bağlantısında	0,5 ... 0,7 N·m

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
<b>montaj pozisyonu</b>	isteğe göre
<b>sabitlenme türü</b>	tırnaklı sabitleme
<b>yükseklik</b>	71 mm
<b>genişlik</b>	15,5 mm
<b>derinlik</b>	78 mm
<b>uyulması gereken mesafe</b>	
• sıralı montajda	
— önde	0 mm
— geride	0 mm
— yukarı	0 mm
— aşağı doğru	0 mm
— yanlarda	0 mm
• topraklanmış parçalara	
— önde	0 mm
— geride	0 mm
— yukarı	0 mm
— yanlarda	0 mm
— aşağı doğru	0 mm
• gerilim taşıyan parçalara	
— önde	0 mm
— geride	0 mm
— yukarı	0 mm
— aşağı doğru	0 mm
— yanlarda	0 mm

## Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Diğer bilgiler

### Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

### Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZS:RT4A4T30>

### Cax online generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT4A4T30>

### Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT4A4T30>

### Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZS:RT4A4T30&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4A4T30&lang=en)



Son deęişiklik:

17.09.2019