

INSTA contactor with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 63A
Control 24 V AC



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Insta kontaktörler
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
gerilim türü / çalıştırmak için	AC

Besleme gerilimi

akım / AC'de / anma değeri	63 A
işletim gerilimi / anma değeri	
• minimum	440 V
• maksimum	440 V

Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP20
----------------	------

Anahtarlama kapasitesi

anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde	5 000 W
--	---------

Dağıtma

Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	8 W
--	-----

Ana devre

iřletim akımı / anma deęeri 63 A

Kontrol akımı

kontrol besleme gerilimi

- anma deęeri 24 V
- anma deęeri / maksimum 24 V

Ürün Detayı

ürün bileřeni / manüel anahtarlama için sürgü Hayır

ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar Evet

Numara

açıcı sayısı 0

kapayıcı sayısı 4

Mekanik Tasarım

yükseklik 90 mm

genişlik 54 mm

derinlik 71 mm

montaj derinlięi 64 mm

en birimi sayısı 3

net aęırlık 397 g

Sertifikalar

referans iřareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca Q
- IEC 81346-2:2009 uyarınca Q

General Product Approval

Declaration of Con-
formity

other



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

Dięer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT5850-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT5850-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5850-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



