



MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):480;
ITHMAX 1(A) / F1(HZ):16 /60; I LN (A):14,4; UK(%):2;
LN(MH):0,881; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF
TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20
>UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<

Figure similar

Genel teknik veriler:

| | | |
|--|----|-------------------|
| ürün tanımı | | Netzdrossel f. FU |
| faz sayısı | | 3 |
| gerilim türü | | AC |
| işletim gerilimi anma değeri | V | 400, 480 |
| işletim frekansı anma değeri | Hz | 50 ... 60 |
| akım | | |
| • AC'de | | |
| — anma değeri | A | 14,4 |
| — maksimum | A | 16 |
| endüktans anma değeri | H | 0,00088 |
| izafi endüktif gerilim düşmesi akım, gerilim ve frekans anma değerinde | % | 2 |
| Sarma güç kaybı [W] | W | 31 |
| Çelik çekirdeğin güç kaybı [W] | W | 10 |

Mekanik veriler:

| | | |
|---|--|-----------------|
| elektrik bağlantısı modeli ana devre için | | vida bağlantısı |
|---|--|-----------------|

| | | |
|-----------|---|-------|
| genişlik | m | 0,148 |
| yükseklik | m | 0,139 |
| derinlik | m | 0,068 |

Ortam koşulları:

| | | |
|---------------------------------|----|------|
| termik sınıf IEC 60085 uyarınca | | B |
| ortam sıcaklığı anma değeri | °C | 40 |
| IP koruma türü | | IP00 |

Sertifikalar/ Onaylar:

| | |
|---------------------------|-------|
| Declaration of Conformity | other |
|---------------------------|-------|



EG-Konf.

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3500-0US00>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EP3500-0US00>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3500-0US00&lang=en

Son değişiklik:

13.09.2019