

Remote operating mechanism basic 30 V AC, 48 V DC For CB up to 4P, RCBO up to 3P



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
gösterge modeli / LED	Hayır
ürün modeli	takılabilir
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / tipik	10 000

Besleme gerilimi

işletim gerilimi	
• anma değeri	24 V
• AC'de / anma değeri / minimum	12 V
• AC'de / anma değeri / maksimum	30 V
• DC'de / anma değeri / minimum	12 V
• DC'de / anma değeri / maksimum	48 V
IP koruma türü	IP20

Dağıtma

Güç kaybı [V•A]	
• bekleme esnasında	1 W

Ürün Detayı

ürün donanımı / kilit	Hayır
ürün bileşeni	
• Hata sinyal şalteri	Hayır
• yardımcı anahtar	Hayır
ürün ilavesi	Uzak sürücü

Numara

hata sinyali anahtarı sayısı	0
uzaktan geri alma sayısı / dakika başına	2
açıcı sayısı	0
kapayıcı sayısı	0
değiştirici sayısı	0

Bağlantılar

iletken uzunluğu	
• kumanda akımı devresinde	1 500 m
bağlanabilir kablo kesiti	0,5 ... 1,5 mm ²
sıkma torku / vida bağlantısında	0,2 ... 0,25 N·m
bağlanabilir iletken kesit türü / AWG hatlarında	14 ... 30

Mekanik Tasarım

yükseklik	90 mm
genişlik	27 mm
derinlik	70 mm
net ağırlık	151 g
• işletim sırasında	-25 ... +45 °C
• depolama sırasında	-40 ... +55 °C

Sertifikalar

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5ST3053>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5ST3053>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3053

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



