

Remote operating mechanism power 30 V AC, 48 V DC For CB, residual current operated circuit breaker RC blocks, RCBO On/off switch



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
gösterge modeli / LED	Evet
ürün modeli	takılabilir
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / tipik	10 000

### Besleme gerilimi

işletim gerilimi	
• anma değeri	24 V
• AC'de / anma değeri / minimum	12 V
• AC'de / anma değeri / maksimum	30 V
• DC'de / anma değeri / minimum	12 V
• DC'de / anma değeri / maksimum	48 V
IP koruma türü	IP20

### Dağıtma

Güç kaybı [V•A]	
• bekleme esnasında	1 W

### Ürün Detayı

ürün donanımı / kilit	Evet
ürün bileşeni	
• Hata sinyal şalteri	Evet
• yardımcı anahtar	Evet
ürün ilavesi	Uzak sürücü

#### Numara

hata sinyali anahtarı sayısı	1
uzaktan geri alma sayısı / dakika başına	2
açıcı sayısı	0
kapayıcı sayısı	0
değiştirici sayısı	1

#### Bağlantılar

iletken uzunluğu	
• kumanda akımı devresinde	1 500 m
bağlanabilir kablo kesiti	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
sıkma torku / vida bağlantısında	0,2 ... 0,25 N·m
bağlanabilir iletken kesit türü / AWG hatlarında	14 ... 30

#### Mekanik Tasarım

yükseklik	90 mm
genişlik	36 mm
derinlik	70 mm
net ağırlık	188 g
• işletim sırasında	-25 ... +45 °C
• depolama sırasında	-40 ... +55 °C

#### Sertifikalar

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

#### Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5ST3055>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5ST3055>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3055](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3055)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>



