

Remote operating mechanism power 230 V AC, 2 MW For CB, residual current operated circuit breaker RC blocks, RCBO On/off switch



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
gösterge modeli / LED	Evet
ürün modeli	takılabilir
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / tipik	10 000

Besleme gerilimi

işletim gerilimi	
• anma değeri	230 V
• AC'de / anma değeri / minimum	177 V
• AC'de / anma değeri / maksimum	270 V
IP koruma türü	IP20

Dağıtma

Güç kaybı [V•A]	
• bekleme esnasında	1 W

Ürün Detayı

ürün donanımı / kilit	Evet
ürün bileşeni	

• Hata sinyal şalteri	Evet
• yardımcı anahtar	Evet
ürün ilavesi	Uzak sürücü

Numara	
hata sinyali anahtarı sayısı	1
uzaktan geri alma sayısı / dakika başına	2
açıcı sayısı	0
kapayıcı sayısı	0
değiştirici sayısı	1

Bağlantılar	
iletken uzunluğu	
• kumanda akımı devresinde	1 500 m
bağlanabilir kablo kesiti	0,5 ... 1,5 mm ²
sıkma torku / vida bağlantısında	0,2 ... 0,25 N·m
bağlanabilir iletken kesit türü / AWG hatlarında	14 ... 30

Mekanik Tasarım	
yükseklik	90 mm
genişlik	36 mm
derinlik	70 mm
net ağırlık	188 g
• işletim sırasında	-25 ... +45 °C
• depolama sırasında	-40 ... +55 °C

Sertifikalar	
Declaration of Conformity	other



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5ST3056>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5ST3056>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3056

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



