



# USB3.0 Type-C™ Çok Portlu HDMI Adaptör



## Kullanıcı Kılavuzu DA-70855

### Ürün Tanıtımı

3 portlu USB Type-C™ HDMI Çok Portlu Adaptör USB-C™ cihazınıza üç port daha ekler. HDMI bağlantısıyla ek bir TV, monitörü dizüstü bilgisayarınıza bağlayın veya bir projektör ile sunumunuzu yapın. Mümkün olan en yüksek çözünürlük UHD (4K/30Hz)'dir. Ayrıca, bu adaptör harici USB cihazlarının bağlanabileceği bir USB 3.0 porta sahiptir. Ayrıca USB-BC (USB'den Pil Şarjı) 1.2 spesifikasyonu ile uyumlu olup

mobil cihazların şarj etmeye olanak tanır (5V/1,5A maks). Ek olarak, Power Delivery (PD) 2.0 işlevselliğiyle USB-C™ portu, adaptörü kullanırken dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar. Çok portlu adaptör tüm işletim sistemlerine uygundur: Windows®, Mac®, Google Chrome®.

## Özellikler

- Yonga kümesi: AG6310 + LDR6023SD
- USB-C giriş, USB 3.0 ve HDMI çıkış desteği
- HDMI 4Kx2K@30 Hz, 9Gbps Bant Genişliği desteği
- USB 3.0 süper hız (5 Gbps) aktarım desteği, USB 2.0 uyumlu
- BC1.2 desteği, USB-A yuvasının gücü 7,5 W'a (5 V/1,5 A) kadar olabilir
- USB 3.0 bağlantı noktası, aynı anda USB aygıtlarını şarj etmeyi ve bunlara veri aktarımını destekler
- Aynı anda USB-C destekli aygıt ve adaptör için güç kaynağı desteği
- USB-C dışı port, 60 W'a kadar (20 V/3 A) güç sağlar
- Çoklu USB-C ara birimleri tak çalıştır, çalışırken değiştirme özelliklerini destekler, kullanımı ve taşınması kolaydır

## Paket İçindekiler

- 1 x Ana ünite: USB Type-C™ HDMI çok portlu adaptör, 3 port
- 1 x Kullanma Kılavuzu

## Teknik Özellikler

<b>Giriş/Çıkış Konektörü</b>	
Giriş	USB-C Erkek x1/USB-C Dişi x1
Çıkış	HDMI Dişi x1/USB-A Dişi x1
<b>Çözünürlükler</b>	
Çözünürlükler	4Kx2K@30 HZ'ye kadar
<b>Fiziksel</b>	
Ağırlık	39 g
Boyut U-G-Y	Ana birim: 75 x 47 x 15 mm Kablo: 150 mm
<b>Ortamla ilgili unsurlar</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile +45°C arası
Çalışma Nemi Oranı	%10 - %85 Bağıl Nem (yoğuşma yok)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ile +70°C arası
Saklama Nem Oranı	%5 - %90 Bağıl Nem (yoğuşma yok)
<b>Güç Kaynağı</b>	
USB3.0 Port	7,5W'a (5 V/1,5 A) kadar
USB-C Dişi Şarj Portu	60W'a (20 V/3 A) kadar

## İşlem

1. Bu ürünün USB-C erkek portunu Macbook® veya Chromebook®'a bağlayın
2. Bu ürünün HDMI bağlantı noktasını bir HDMI kablosuyla HDTV'ye bağlayın.
3. Bu ürünün USB 3.0 çıkışını bir USB 3.0/2.0 aygıtına bir USB kabloyla bağlayın
4. USB-C şarj portunu bağlayın, ana bilgisayarını şarj edebilir ve aynı anda bu ürünü destekler

**Not:**

- 1. Adaptörün USB-C erkek bağlantı noktasını Chromebook®'a bağladığınızda USB 3.0 bağlantı noktasına takılacak olan fare hemen çalışmaz, birkaç saniye gecikme yaşanır. Bu sorun, Chromebook®'a bağlanıldığında diğer benzer type-c adaptörde de (Apple orijinal 3'ü 1 arada Adaptör dahil) yaşanır.**
- 2. PD adaptöre bağlantı yaparken veya bağlantı kesilirken bağlanan USB cihazlarının bağlantısı kesilir ve birkaç saniye sonra tekrar bağlanır, olası veri kaybını veya bozulmasını önlemek için veri aktarımı esnasında PD Adaptörün AC güç bağlantısını kesmekten kaçınınız**