



相似插图

EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 22MM, ROUND, METAL, SHINY, RED, 40MM, LATCHING, ROTATE TO UNLATCH, WITH YELLOW BACKING PLATE, INSCRIPTION: NOT-HALT, WITH HOLDER, 1NC, SCREW TERMINAL

产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	指令和信号装置
产品的规格	蘑菇头形急停按钮
生产商产品编号	
- 随附触头模块 - 随附夹具 - 随附致动器 - 随附附件	3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1050-1HB20-0AA0 3SU1900-0BC31-0AT0

操作装置：	
操作元件的结构形式	蘑菇头形急停按钮，故障安全型
工作原理 操纵元件的	锁定
产品扩展 可选 发光元件	不
颜色	
操纵元件的	红色
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	圆形的
外径 操纵元件的	40 mm
触头模块的数量	1
解锁方式	旋转去联锁

前环：	
产品组件 正面固定环	不

支架：	
材料 支架	金属

显示：	
-----	--

LED 模块数量	0
综合技术数据：	
产品功能	
• 强行开启	是的
• 急停功能	是的
• 急停功能	是的
产品组件	
• 发光元件	不
绝缘电压	
• 测定值	500 V
污染程度	3
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	正弦半波 50g / 11 ms
抗震强度	
• 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
抗冲击电压能力 测定值	6 kV
开关频率 最大值	600 1/h
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 典型	300 000
电气使用寿命 (操作循环)	
• 典型	300 000
热电流	10 A
防护等级 IP	IP66 , IP67 , IP69 (IP69K)
• 连接端子	IP20
参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	S
• 符合 DIN EN 81346-2	S
熔断体规格 用于辅助开关的短路保护 对于相配类型1 需要	gG / Dz 10 A , 快熔 / Dz 10 A
工作电压	
• 测定值	5 ... 500 V

电力电子学：

接触可靠性	每 1 亿次开关转换出现一次错误情况 (17 V, 5 mA) , 每 1000万次开关转换出现一次错误情况 (5 V, 1 mA)
--------------	--

辅助电路：

常闭触点数量	
• 用于辅助触点	1
常开触点数量	
• 用于辅助触点	0
转换器数量	
• 用于辅助触点	0
触点规格 辅助触头的	银合金

接口/接线端子:**电气连接规格**

- 模块和附件

螺栓连接

可连接的导线截面类型

- 单芯线的 带有电缆末端加工
- 单芯线的 无电缆末端加工
- 细芯线的 带有电缆末端加工
- 细芯线的 无电缆末端加工
- 在 AWG 导线处

2x (0.5 ... 0.75 mm²)2x (1.0 ... 1.5 mm²)2x (0.5 ... 1.5 mm²)2x (1.0 ... 1.5 mm²)

2x (18 ... 14)

拧紧扭矩

- 用于辅助触点 螺栓连接时

0.8 ... 0.9 N·m

安全:**B10 值 需求率较高 符合 SN 31920**

100 000

环境条件:**环境温度**

- 运行期间
- 存放期间

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

装入/固定/外廓尺寸:**紧固类型**

- 模块和附件

面板固定

高度

40 mm

宽度

30 mm

形状 安装配件的开口的

圆形的

装入直径

22 mm

附件:**背景标牌数量**

1


标识 背景标牌

紧急停机

颜色 背景标牌

黄色

正树/批准:**更多信息****Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (网上订购系统)**<http://www.siemens.com/industrymall>**Cax 在线发生器**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU11501HB201CH0>**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU11501HB201CH0>**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU11501HB201CH0&lang=en



上一次修改：

27.04.2015