

辅助电流开关 带检查按钮 1NO+1NC 用于 LS 开关 5SL, 5SY, 5SP 附装开关 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (对于 5SU1 来说, 手柄连接器 5ST3805-1 是必要的)



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	辅助电流开关
产品的规格	可加装
电气使用寿命 (操作循环) / 典型	20 000
防护等级 IP	IP20

产品详细信息	
产品组件	
• 辅助开关	是的
产品扩展	辅助开关

数	
故障信号开关的数量	0
常闭触点数量	1
常开触点数量	1
转换器数量	0

连接	
可连接的导线截面	0.5 ... 2.5 mm ²
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	0.5 N·m

可连接的导线截面类型 / 在 AWG 导线处	24 ... 12
------------------------	-----------

机械设计

高度	90 mm
宽度	9 mm
深度	70 mm
净重	71 g
• 运行期间	-25 ... +55 °C
• 存放期间	-40 ... +75 °C

证书

Declaration of Conformity	Railway
---------------------------	---------



EG-Konf.

[Vibration and Shock](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5ST3010-2>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5ST3010-2>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3010-2

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



13 21



14 22

